



Ledinaire utanpåliggande – strålande LED helt enkelt

Ledinaire utanpåliggande

Ledinaire-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Energibesparande
- Behaglig indirekt belysning

Funktioner

- Armaturer för infällt och utanpåliggande montage
- Modern och diskret design

Användning

- Kontor (inte skärmarbete)
- Klassrum (inte skärmarbete)
- Korridorer och cirkulationsområden


Ledinaire utanpåliggande

Versions



Ledinaire Surface Mounted-SM060C

Måttskiss



Produktinformation



Ledinaire_Surface_Mounted-SM060C-DP01.tif



Philips Ledinaire surface mounted Back DT03



product shots from Ledinaire surface-mounted

Ledinaire utanpåliggande

Produktinformation

product shots from Ledinaire
surface-mounted



product shots from Ledinaire
surface-mounted



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT02



Philips Ledinaire surface mounted
Back DT01



Ledinaire utanpåliggande

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	SDCM<5
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,005 %
Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		spridningsvinkel	Ljusflöde Optiktyp
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	80 °	3 400 lm 90° spridningsvinkel
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	110 °	4 000 lm 110° spridningsvinkel
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	110 °	3 400 lm 110° spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	34 W
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	40 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	34 W

Ledinaire utanpåliggande

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Tolerans för ljusflöde
35039400	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC	+/-50%
35041700	SM060C LED40S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Tolerans för ljusflöde
06962200	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC	+/-10%

