



Ledinaire Feuchtraumleuchte – der optimale Einstieg in LED

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Vorteile

- Das Gehäuse besteht aus einem kleinen versiegeltem wartungsfreien Kunststoffrohr.
- Diffuses, komfortables Licht
- Bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Feuchtraumleuchten.

Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Robuste Feuchtraumleuchte
- Auswahl an Lichtstromwerten: 1.800, 3.600 und 5.600 lm
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzart: IP65
- Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden

Anwendung

- Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m)
- Kühlräume
- Nebenräume

LEDINAIRE WT060C Waterproof



Versions



Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof

Abmessungsskizzen



Produktdetails



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	CE-Zeichen
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennlichtausbeute (nom.)	120 lm/W
Optik	Symmetrisch
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Grau
--------------	------

Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66

Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfängliche Farbsättigung	<5
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Anwendungsbedingungen

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3.600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2.500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2.500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5.600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3.400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3.400 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1.800 lm

Betrieb und Elektrik

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

