



# Philips Ledinaire estanca: para los trabajos cotidianos de iluminación, fácil de elegir de la estantería y de instalar

### Ledinaire Estanca G4

La gama Ledinaire estanca (WT060) contiene una selección de las luminarias LED estancas más populares del mercado, con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y rápida, con la posibilidad opcional de cableado pasante.

### **Beneficios**

- · Calidad y confianza de Philips
- · Ahorro energético
- · Luz confortable y difusa
- · Fácil instalación, a través de un conector push in externo

### Características

- · Luminaria robusta (IK08) y estanca (IP66)
- · Disponible en varias longitudes y niveles de luz
- · El brazo de montaje puede colocarse a lo largo de toda la longitud de la luminaria

# Ledinaire Estanca G4

# **Aplicaciones**


- · Aparcamientos cubiertos
- · Salas industriales (con techos de hasta 4 m de altura)
- · Salas de almacén


# Versions



Ledinaire Waterproof

# Plano de dimensiones





# Detalles del producto



# **Ledinaire Estanca G4**

Información general	
Marca CE	Marca CE
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	_
Marca de inflamabilidad	Para su montaje
	en superficies
	normalmente
	inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 850
	°C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	120 lm/W
Tipo de óptica	Simétrica
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1.6
valor de erecto estroboscopico (SVIII)	1,0
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Índice de protección frente a choque	IK08
mecánico	
Código de protección de entrada	IP66
Rendimiento inicial (conforme con	IEC)
Cromaticidad inicial	<5
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

# Datos técnicos de la luz

		Temperatura de color correlacionada	
Order Code	Full Product Name	(Nom)	Flujo luminoso
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	3.600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5.600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	3.400 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1.800 lm

### Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W

# Ledinaire Estanca G4

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W



© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.