



LEDINAIRE – des LED tout simplement

Ledinaire Etanche WT060C

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Luminaire robuste (IK08) et étanche (IP65)
- Plusieurs longueurs et flux lumineux disponibles
- Les étriers de montage peuvent être positionnés sur toute la longueur du luminaire

Application

- Parkings couverts
- Halls industriels (hauteur de plafond jusqu'à 4 m)
- Locaux de stockage

Ledinaire Etanche WT060C

Versions





Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire Etanche WT060C

Informations générales	
Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Efficacité lumineuse (nominale)	120 lm/W
Type d'optique	Symétrique
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Performances initiales	
Chromaticité initiale	<5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm

Ledinaire Etanche WT060C

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

