



Ledinaire Waterdicht – Waterdichte LED- armatuur van professionele. kwaliteit voor gebruik in industriële en andere. waterdichte omgevingen.

Ledinaire Waterdicht

De reeks Ledinaire waterproof (WT060) bevat een selectie van populaire gebruiksklare, waterdichte LED-balken, die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar. Ledinaire maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, met de optie voor doorvoerbedrading.

Voordelen

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life.
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen

Ledinaire Waterdicht

Kenmerken

- robuuste en waterdichte armatuur, nieuw slank ontwerp
- lengte van 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm
- 3-draads uitvoeringen met doorvoerbedrading beschikbaar (TW1)
- Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden

Toepassing



- parkeergarages, onder luifel
- Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)
- (Koude) opslagruimten

Versions



Ledinaire Waterproof

Maatschets



Productgegevens



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire Waterdicht

Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120 lm/W
Lichtstroom	5.600 lm
Optiektype	Symmetrisch
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Energieverbruik	46 W

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
-----------------	-------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	<5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)
8710163360126	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K
8710163360171	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K

