



Hermetyczna oprawa Ledinaire — po prostu światne LED-y

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie nowoczesnego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Jest to oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych, a przy tym niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo. Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do ogólnego oświetlenia parkingów, garaży, pomieszczeń magazynowych i przemysłowych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności, gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65.

Korzyści

- Energooszczędna i trwała oprawa szczelna LED
- Nowoczesne wzornictwo
- Przyjemne, rozproszone światło
- Szeroki zakres regulacji rozstawu uchwytów montażowych
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych opraw hermetycznych TCW060

Cechy

- Wersje: 600mm, 1200 mm i 1500 mm
- Opcje strumienia świetlnego: 1800lm, 3600lm i 5500 lm
- Odporność mechaniczna: IK08
- Klasa szczelności: IP65

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Zastosowanie



- Garaże
- Chłodnie i magazyny
- Zadaszone parkingi zewnętrzne
- Hale przemysłowe
- Klatki schodowe

Wersje



Ledinaire Waterproof

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Informacje ogólne	
Znak CE	Znak CE
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W
Typ optyki	Symetryczna
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP66
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	<5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemniania	Nie dotyczy
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne oświetlenia

		Skorelowana Temperatura	
Order Code	Full Product Name	Barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3 600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3 600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	3 600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2 500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2 500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5 600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5 600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5 600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	3 400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3 400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	8 000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1 800 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

