



Prodotto LED alimentato dalla tensione di rete a risparmio energetico ed emissione luminosa elevata

CorePro LEDcapsule MV

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Vantaggi

- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione
- Ampia compatibilità con i trasformatori

Caratteristiche



- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Luce priva di raggi UV e IR
- Priva di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione

- Hotel, museum, negozi, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDcapsule MV

Versions






Disegno tecnico

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	14,5 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	14,5 mm	60 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	13,5 mm	50 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	13,5 mm	50 mm

CorePro LEDcapsule MV

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17 mm	51,5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

CorePro LEDcapsule MV

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A++

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Funzionamento e parte elettrica

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Attacco G9

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	2 kWh
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	4 kWh
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	2 kWh
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	2 kWh
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	4 kWh
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	4 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	50 Hz	25 W	1.9 W
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	50 Hz	40 W	3.2 W
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	50 Hz	40 W	3.2 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Da 50 a 60 Hz	60 W	4.8 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Da 50 a 60 Hz	60 W	4.8 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	Da 50 a 60 Hz	25 W	2 W
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	Da 50 a 60 Hz	25 W	2 W
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	Da 50 a 60 Hz	40 W	3.5 W
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	Da 50 a 60 Hz	40 W	3.5 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Durata nominale (Nom)	Ciclo di commutazione on/off
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	15000 h	30.000 X
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	15000 h	50.000 X

Order Code	Full Product Name	Durata nominale (Nom)	Ciclo di commutazione on/off
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	15000 h	50.000 X
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	15000 h	50.000 X

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Durata nominale (Nom)	Ciclo di commutazione on/off
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	15000 h	50.000 X
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	10000 h	5.000 X
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	10000 h	5.000 X

Order Code	Full Product Name	Durata nominale (Nom)	Ciclo di commutazione on/off
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	10000 h	5.000 X
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	10000 h	5.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	827	2700 K	204 lm
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	827	2700 K	400 lm
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	830	3000 K	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	827	2700 K	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	830	3000 K	570 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	827	2700 K	200 lm
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	830	3000 K	220 lm
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	827	2700 K	380 lm
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	830	3000 K	400 lm


Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	Altro
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	Capsula
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	Capsula
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Capsula
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Capsula

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	Capsula
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	Capsula
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	Capsula
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	Capsula

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	60 °C
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	78 °C
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	78 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
73500500	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	100 °C
73502900	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	100 °C
73506700	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	100 °C
73508100	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	100 °C



CorePro LEDcapsule MV

