



CoreLine Accent – L'évidence LED

CoreLine Accent

CoreLine Accent est une gamme d'encastres LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l'excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s'intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.

Avantages

- Excellente finition : encastré design, ultra compact, matériaux de qualité
- Confort visuel : optique innovante avec réflecteur prismatique et lentille anti-éblouissement
- Retour sur investissement rapide : 9 mois
- Bénéficiez gratuitement d'une garantie étendue à 5 ans, moyennant l'enregistrement de votre projet sur www.philips.fr/coreline

Fonctions

- Disponible en modèle fixe ou orientable
- Disponible en finition blanche & aluminium
- Choix de températures de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
- Gradation à coupure de phase (PSR)
- Design très compact : hauteur inférieure à 60 mm
- Optique avec réflecteur prismatique/Technologie Chip-On-Board (COB)
- Connecteur Push In avec repiquage possible

Application

- Espaces d'accueil
- Applications décoratives
- Commerces
- Couloirs
- Sanitaires

Descriptions

Type	RS140B (version fixe)
	RS141B (version orientable)
Type de plafond	Plafond en (plaques de) plâtre
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Alimentation	11 W
Largeur de faisceau	32 °
Flux lumineux	650 lm
Température de couleur	2 700, 3 000 ou 4 000 K
corrélée	
Indice de rendu des couleurs	85
Durée de vie utile moyenne L70B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	30 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	15 000 heures

Taux de défaillance du ballast	1,5 % pour 5 000 heures
Température ambiante moyenne	+25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+ -20 à + 45 °C
Ballast	Séparé
Tension secteur	230 ou 240 V / 50-60 Hz
Gradation	Compatible avec la majorité des variateurs Coupure de Phase
Matériau	Boîtier : aluminium
Commande	White Aluminium brossé
Cache optique	Polycarbonate transparent
Connexion	Connecteur Push In
Installation	Fixation au moyen d'attaches à ressorts Repiquage possible
Remarques	Orientable à 30 °

Versions




Détails sur le produit




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-1DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-2DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-1DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot RS140Z
1Acc




CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-2DPP.TIF

Détails sur le produit



CoreLine Recessed Spot RS140Z
2Acc




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-3DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-4DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-5DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_WH-DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-2DPP.TIF


Détails sur le produit




CoreLine_Gridlight-RS145Z-DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-RS145Z-1DPP.TIF




CoreLine_Gridlight_Triple-RS145Z-2DPP.TIF




CoreLine_Gridlight_Triple-RS145Z-1DPP.TIF

Accessoires




Ordercode 38456299



Ordercode 38508899

Accessoires



RS143Z Single
Ordercode 38832499



RS143Z Double
Ordercode 38833199



RS143Z Triple
Ordercode 38834899

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	0 à +35 °C
Niveau de gradation maximal	10%
Convient à une commutation aléatoire	Oui
Normes et recommandations	
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Caractéristiques générales	
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Non
Essai au fil incandescent	F
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Performances initiales (conforme IEC)	
Indice de rendu des couleurs (initial)	85
Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	82 lm/W
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP65
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP65
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP65
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	IP65
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP44
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	IP44
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	IP44
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	IP44
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	IP65
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	IP65

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de lumière	Type d'optique
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de lumière	Type d'optique
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	36 °	36
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	32 °	32
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	32 °	32

Performances initiales (conforme IEC)

CoreLine Accent

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm	11 W
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Température de couleur proximale initiale	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm	11 W
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm	11 W
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	1200 lm	15 W
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm	11 W
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm	11 W

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Couleur
38277399	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38278099	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010

Order Code	Full Product Name	Couleur
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	Blanc RAL9010
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	Aluminium
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	Aluminium
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	Aluminium
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	Aluminium

