



CoreLine Recessed Spot – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine Recessed Spot

A CoreLine Recessed Spot egy süllyesztett LED-es termékcsalád, amely a hagyományos halogén lámpatestek kiváltására szolgál. Halogén lámpatestekhez hasonló megjelenése és kedvező ára elősegíti, hogy a vásárlók a LED-es technológiára való áttérés mellett döntsenek. Természetes világítási hatást biztosít a kiemelkedő jellegű világítási alkalmazásokban, emellett azonnali energiamegtakarítást is lehetővé tesz, élettartama pedig sokkal hosszabb – így igazi környezetbarát megoldásnak minősül. A gyors-csatlakozónak köszönhetően a felszerelés gyors és egyszerű.

Előnyök

- Kiváló minőségű anyagok és tökéletes megmunkálás a dekorációs célú felhasználáshoz
- Egyedi optika a halogénre emlékeztető megjelenés és a káprázás csökkentése érdekében
- 80%-os energiamegtakarítás és 15-ször hosszabb élettartam a hagyományos halogén lámpatestekhez képest
- Lapos kialakításának köszönhetően a legtöbb fajta mennyezetbe beilleszthető
- Szinte mindegyik fali fényerő-szabályozóval kompatibilis
- Széles termékválaszték a különféle alkalmazási területekhez a fürdőszobától az ebédlőig

Szolgáltatások

- Fix és állítható változatban is elérhető
- Többféle felületkezeléssel kapható
- Választható színhőmérsékletek: 2700, 3000, 4000 K és DimTone (3000 K és 2200 K között szabályozható)
- Kétféle fényáram: 650 lumen (normál halogén) 1200 lumen (CDM-T 20W Standard)
- Kétféle sugárzási szög: 32D Közepes sugárzási szög 60D nagyon széles sugárzási szög
- Lapos kialakítás (kevesebb mint 60 mm)
- Gyorscsatlakozók átmenő vezetékezési lehetőséggel
- Kiváló minőségű szabályozható meghajtóval
- Chip on Board (COB) technológia

Alkalmazás

- Recepciók
- Dekorációs alkalmazási területek
- Kiskereskedelmi üzletek
- Folyosók
- Fürdőszobák és mosdók

termékjellemzők

Típus	RS140B (rögzített változat)
	RS141B (állítható változat)
Mennyezet típusa	Gipszkarton (táblás) álmennyezet
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény	11 W
Sugárzási szög	32°
Fényáram	650 lm
Színhőmérséklet	2700, 3000 vagy 4000 K
Színvisszaadási index	85
Átlagos élettartam – L70B50	50 000 óra
Átlagos élettartam – L80B50	30 000 óra
Átlagos élettartam – L90B50	15 000 óra
Vezérlő meghibásodási aránya	1,5% 5000 óránként

Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Működési hőmérséklet-tartomány	–20 °C és +45 °C között
Vezérlő	Különálló
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható fázisvezérelt, felfutó, illetve lefutó éllel vezérelt fényerő-szabályozókkal
Anyag	Tokozás: alumínium
Szín	Fehér Szálcsiszolt alumínium
Optikai bura	Polikarbonát, átlátszó
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó vagy gyorsbontható csatlakozó
Üzembe helyezés	Rögzítés rugós kapcsok segítségével Átmenő kábelezés megvalósítható
Megjegyzések	A belső optikai egység 30°-ban dönthető

CoreLine Recessed Spot

Versions




Termék részletei



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-1DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140_RS141B-2DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140Z-1DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot RS140Z
1Acc

CoreLine Recessed Spot


Termék részletei



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140Z-2DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot RS140Z 2Acc



CoreLine_Recessed_Spot-RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140Z-3DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140Z-4DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140Z-5DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot


Termék részletei



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_WH-DPP.TIF




CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight-RS145Z-
DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Single-
RS145Z-1DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-2DPP.TIF



CoreLine_Gridlight_Double-
RS145Z-1DPP.TIF




CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-1DPP.TIF




CoreLine_Gridlight_Triple-
RS145Z-2DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot

Tartozékok



Ordercode 38832499



Ordercode 38833199



Ordercode 38834899

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 és +35 °C között
Maximális fényerő-szabályozási szint	10%
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK02
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Általános információ	
CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Az előtét tartozék	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	F
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	1 unit
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színvisztaadási index	85
A LED-es lámpatest kezdeti hatásfoka	82 lm/W
Fényáramtűrés	+/-10%

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja (IP)
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP65
38285899	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	IP65
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	IP65
38421099	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	IP65
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	IP44
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	IP44
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	IP44
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	IP44
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	IP44
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	IP44
38420399	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	IP44
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	IP65
38424199	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	IP65
38288999	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	IP65
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	IP65
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	IP44
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	IP44

Általános információ

Order Code	Full Product Name	A fényforrás sugárzási szöge	Az optika típusa
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38285899	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32
38421099	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	36 °	36
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	32 °	32
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	32 °	32
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32 °	32
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32 °	32

Order Code	Full Product Name	A fényforrás sugárzási szöge	Az optika típusa
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	32 °	32
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	36 °	36
38420399	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	36 °	36
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	36 °	36
38424199	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	36 °	36
38288999	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32 °	32
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	32 °	32

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

CoreLine Recessed Spot

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	Kezdeti fényáram	Kezdeti bemeneti feszültség
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W
38285899	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm	11 W
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	900 lm	11 W
38421099	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	1200 lm	15 W
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5	2700 K	650 lm	8 W
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	Kezdeti fényáram	Kezdeti bemeneti feszültség
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm	11 W
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	1200 lm	15 W
38420399	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	1200 lm	15 W
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	1200 lm	15 W
38424199	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	1200 lm	15 W
38288999	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	900 lm	11 W
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	650 lm	8 W
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	650 lm	8 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Szín
38279799	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38285899	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38421099	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	Fehér RAL9010
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	Fehér RAL9010
38280399	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38281099	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38282799	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010

Order Code	Full Product Name	Szín
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38420399	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	Fehér RAL9010
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	ALU
38424199	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	ALU
38288999	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	ALU
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	ALU
38291999	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	ALU
38292699	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	ALU

CoreLine Recessed Spot

