

LuxSpace Accent Fresh Food – produsele dumneavoastră prind viață

LuxSpace Accent Fresh Food

Comercianții trebuie să lupte tot mai mult cu prețurile în creştere la energie. În acelaşi timp, ei trebuie să mențină iluminatul de înaltă calitate, pentru a putea capta atenția clienților, precum şi flexibilitate în integrarea arhitecturală. Magazinele alimentare doresc, în general, surse de lumină superioare, care iluminează galantarele de alimente proaspete în cel mai proaspăt mod posibil, făcând alimentele atractive şi menținând atmosfera luminoasă atrăgătoare şi primitoare. Atunci când este preferată o ambianță luminoasă caldă, Fresh Food Champagne este soluția LED perfectă pentru a ilumina fructe, legume, brânză, pâine şi produse de patiserie. Fresh Food Rose este soluția perfectă cu lumină caldă pentru galantarele de carne, intensificând roşeața cărnii şi încetinind decolorarea cărnii tranşate. Atunci când este preferată o ambianță luminoasă mai strălucitoare sau mai naturală, Fresh Food Authentic White este recomandată pentru fructe, legume, brânză, pâine şi produse de patiserie. Fresh Food Meat creează cel mai bun mediu de lumină pentru intensificarea culorii cărnii într-un mediu mai rece.

LuxSpace Accent Fresh Food

Beneficii

- Fresh Food Champagne oferă o ambianță luminoasă caldă, care intensifică culoarea fructelor, a legumelor, a brânzeturilor şi a pâinii
- Fresh Food Meat oferă un mediu cu lumină naturală mai rece pentru intensificarea culorii roşii a cărnii
- Fresh Food Rose creză o ambianţă caldă, în timp ce intensificarea culoarea cărnii și încetinește decolorarea cărnii tranșate

Caracteristici

- Redare superioară a culorilor
- Spectre speciale adaptate cerințelor specifice ale galantarelor cu alimente proaspete
- Reglarea intensității luminoase DALI pentru a regla lumina exact la nivelul dorit

Cerere

- Măcelăriile şi galantarele de carne din supermarketuri
- Brutăriile şi galantarele de pâine din supermarketuri
- Magazine de fructe şi legume şi galantare din supermarketuri

Specificații

Tipul	RS740B (compact, versiune fixă), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH)
	RS741B (compact, versiune reglabilă), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH)
	RS750B (performance, versiune fixă), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH)
	RS751B (performance, versiune reglabilă), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH)
	RS752B (performance, versiune curbată), culoare sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH)
Tip de tavan	Tavan tencuit (plăci de ipsos)
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere	Variante Compact: 31 W (LED17S, culoare lumină CH), 36 W (LED19S, culoare lumină FMT)
	Variante Performance: 47 W (LED26S, culoare lumină FMT), 49 W (LED27S, culoare lumină CH)
Unghi de distribuție luminoasă	Variante Compact: MB (25º), WB (35º)
	Variante Performance: MB (25º), WB (35º), VWB (60º)
Flux luminos	Variante Compact: 1.700 lm (pentru LED17S, culoare lumină CH), 1.900 lm (pentru LED19S, culoare lumină FMT)
	Variante Performance: 2.600 lm (pentru LED26S, culoare lumină FMT, 2.700 lm (pentru LED27S, culoare lumină CH)

Temperatură de culoare corelată	2.500 K (culoare lumină CH)
	3.000 K (culoare lumină FMT)
Indice de redare a culorii	87 (pentru FMT)
	90 (pentru CH)
Abaterea standard la potrivirea culorilor	3
Viață utilă medie L70B50	70.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Temperatură ambientală medie	+25 ºC
Rată de defectare balast	1 % per 5.000 ore
Interval temperatură de funcționare	între +10 şi +35 ºC

Specificații

Balast	Încorporat
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50 – 60 Hz
Opțiuni de reglare a intensității luminoase	Fără reglarea intensității luminoase (PSU)
	Reglarea intensității luminoase DALI (PSD)

Material	Inele: metal
	Radiator termic: aluminiu turnat sub presiune
	Capac frontal: fibră acrilică
	Sistem optic: plastic, metalizat

LuxSpace Accent Fresh Food

Culoarea	Negru (BK, RAL9004)
	Alb (WH, RAL9003)
	Argintiu (SI, gri metalizat RAL 9006)
	Numai variante fixe Compact: aluminiu finisat (ALU)
	Numai variante reglabile Performance și Compact: aluminiu finisat - negru sau aluminiu finisat - alb (ALU-BK sau ALU-WH, ramă exterioară: aluminiu finisat; interior față carcasă: negru sau alb)
	Alte culori RAL sunt disponibile la cerere
Capac optic	Capac din fibră acrilică (AC)
	Șir liniar de lentile, formă ovală (LIN)

Montare	Conector push-in sau cu eliberare a tragerii (opțiune implicită)
	Conector compatibil Wieland/Adels disponibil opțional (CW3) pentru versiuni fixe cu balast DALI
Montare	Fixare prin cleme cu arc
Observații	Fresh Food Champagne (CH) este „rețeta" de lumină dedicată pâinii și produselor de patiserie, fructelor și legumelor. Aceasta aduce o ambianță tradițională caldă
	Fresh Food Meat (FMT) este o „rețetă" de lumină dedicată galantarelor de carne. Aceasta crează un mediu cu lumină rece naturală.

Versions



LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 1700 lm



LuxSpace Accent Performance G3 - LED Module, system flux 2700 lm

LuxSpace Accent Fresh Food

Application Conditions	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Approval and Application	
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V

General Information	
Unghi de distribuţie sursă de lumină	120 °
Marcaj CE	CE mark
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă II
Tip capac optic/lentilă	No
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	ENEC mark
Marcaj de inflamabilitate	F
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 5 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	1 unit
Număr de surse de lumină	1
Tip de sistem optic	WB
Marcaj UL	Nu

Initial Performance (IEC Compliant)	
Toleranţă flux luminos	+/-10%

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	0 to +35 °C	Not applicable
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	+10 to +40 °C	-

General Information

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Cod familie de produse
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	LED19S	RS741B

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Cod familie de produse
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	LED26S	RS751B

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială	Temperatură de culoare iniţială corelată	Indice iniţial de redare a culorii	Randament luminos LED iniţial
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	(0.406, 0.350) SDCM<3	3000 K	≥90	86 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială	Temperatură de culoare iniţială corelată	Indice iniţial de redare a culorii	Randament luminos LED iniţial
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	≥80	83 lm/W

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

LuxSpace Accent Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial	Putere de intrare inițială
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	1900 lm	22 W


Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial	Putere de intrare inițială
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2700 lm	32.5 W

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Culoare
26360000	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	Alb RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Culoare
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	WH

Polar Wide Diagrams



IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal (separate)

© 2021 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.