



StyliD - gama cu cea mai bună eficiență energetică pentru aplicațiile comerciale

StyliD

Comercianții trebuie să lupte tot mai mult cu prețurile în creștere la energie. În același timp, aceștia trebuie să păstreze calitatea luminii cu care sunt obișnuiți și flexibilitatea integrării arhitecturale, precum și efectele de lumină, pentru a capta atenția clientului. Nu în ultimul rând, aceștia au nevoie de soluții eficiente și în viitor, care le vor permite să implementeze concepte distinctive în magazinele lor. Oferind o lumină de înaltă calitate, putere a fasciculului luminos și un randament luminos de excepție, StyliD este soluția ideală, eficientă din punct de vedere energetic pentru aplicațiile comerciale solicitante din zilele noastre, acoperind o varietate de aplicații de iluminat, inclusiv varianta CrispWhite pentru magazine de modă și varianta Food recipes pentru supermarketuri.

Beneficii

- Atrageți cumpărătorii cu o lumină de înaltă calitate
- Construcția corpului de iluminat se integrează discret în magazin
- Eficiență energetică satisfăcătoare, care corespunde cu CDM Elite, oferind, în același timp, o durată de viață mult mai mare și o recuperare a costului total de deținere în trei ani

Caracteristici

- Randament de până la 100 lm/W datorită reflectoarelor Hi-LOR cu randament luminos foarte mare (90%)
- Pachete de flux luminos de la 1.200 la 4.900 lm echivalente cu CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Gama de temperaturi de culoare: 2.700, 3.000 și 4.000 K
- Indice de redare a culorii 80 și 90
- Fascicule luminoase înguste, medii, largi, foarte largi și ovale disponibile
- Răcire pasivă de până la 4.000 lm
- Versiuni cu reglarea intensității luminoase
- Gamă de accesorii (fagure, con)

Cerere

- Magazine: magazine de modă și alimentare

Specificații

Tipul	ST730T (Mini, versiune pe șină cu 3 circuite)
	ST730C (Mini, variantă cu placă)
	ST740T (Compact, versiune pe șină cu 3 circuite)
	ST740C (Compact, variantă cu placă)
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Puterea	Variante Mini
	- NB (LED11S): 15 până la 18 W (în funcție de culoarea luminii)
	- MB, WB (LED12S): 12 până la 16 W (în funcție de culoarea luminii)
	Variante Compact
	- NB (LED20S): 27 W
	- MB, WB (LED17S): 16 până la 20 W (în funcție de culoarea luminii)
	- MB, WB (LED27S): 25 până la 32 W (în funcție de culoarea luminii)
	- MB, WB (LED39S): 39 W
Unghi de distribuție luminoasă	NB (10°)
	MB (28-24-30°)
	WB (36-34-37°)
	LIN (lentilă ovală)
Fluxul luminos	Variante Mini
	- NB (LED11S): 1.000 lm
	- MB, WB (LED12S): 1200 lm
	Variante Compact
	- NB (LED20S): 1.600 până la 2.100 lm (în funcție de culoarea luminii)
	- MB, WB (LED17S): 1.600 până la 1.800 lm (în funcție de culoarea luminii)
	- MB, WB (LED27S): 2.500 până la 2.900 lm (în funcție de culoarea luminii)
	- MB, WB (LED39S): 3.200 până la 4.200 lm

Culoare sursă de lumină 827, 830, 840, 930	
Temperatura de culoare 2700, 3000 sau 4000 K	
corelată	
Indice de redare a culorii	80
	90
	>95
Abaterea standard la potrivirea culorilor	3 (cu o toleranță de +/- 0,005 la măsurarea punctelor de culoare)
Viață utilă medie L70B50	70.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Temperatură ambientală medie	+25 °C
Intervalul temperaturii de funcționare	între +10 și +35 °C

Specificații

Rată de defectare balast	1% pentru 5.000 de ore
Balast	Încorporat
Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50 – 60 Hz
Opțiuni de reglare a intensității luminoase	Fără reglarea intensității luminoase (PSE atunci când se include iluminatul de urgență, PSU atunci când nu se include iluminatul de urgență) Reglarea intensității luminoase prin DALI (PSED atunci când se include iluminatul de urgență, PSU atunci când nu se include iluminatul de urgență)
Materialul	Cutie echipament: plastic Cap și radiator termic: aluminiu turnat sub presiune Capac frontal: fibră acrilică sau sticlă
Culoarea	Negru (BK, RAL9004) Alb (WH, RAL9003) Alb-negru (WH-BK, carcasă cap și cutie balast față: alb, radiator și cutie balast laterală: negru) Aluminiu finisat-negru (ALU-BK, carcasă cap și cutie balast față: aluminiu finisat; radiator termic și cutie balast laterală: negru) Argintiu-negru (SI-BK, carcasă cap și cutie balast față: gri metalizat RAL 9006; radiator termic și cutie balast laterală: negru) Alte culori RAL sunt disponibile la cerere

Capacul optic	Sticlă (pentru fascicul luminos îngust) Capac din fibră acrilică (pentru alte fascicule luminoase)
Montare	Conector pe șine (3C pentru șină fixă sau 5C6 pentru șină DALI) Direct pe tavan; placă cu punct de conectare (BA)
Accesoriile	Reflector fagure (HC) Reflector anti-orbire (GS)

Accesorii




Ordercode 910500454752,
910500454754, 910500454756




Blendschutz

Ordercode 910500454753,
910500454755, 910500454757


Polar Wide Diagrams



IFPS_ST530C 1xLED7S/840 MB GC +ST530Z
HC-Polar Normal (separate)



IFPS_ST530C 1xLED7S/827 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)



IFPS_ST530C 1xLED7S/830 MB GC +ST530Z
GS-Polar Normal (separate)

