

Effektiv lysrörsbelysning med förbättrad färgåtergivning.

TL-D consumer products

Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer och finns i ett antal olika effektstal och färger.

Fördelar

- God färgåtergivning
- Hög energieffektivitet och bibehållet ljusflöde
- Lång livslängd
- För varierad atmosfär: från varmvitt till svalt dagsljus

Funktioner

- Högeffektiv 3-bandsytbehandling
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Kan användas med konventionella eller elektroniska driftdon

Användning


- Lämplig för användning i ett brett utbud armaturer för TL-D-lysrör

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

TL-D consumer products

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/840 1PP/10	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
TL-D 18W/827 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 18W/830 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 30W/840 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TL-D 36W/827 1PP/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 36W/830 1PP/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W/830 1PP/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Allmän information	
Sockel	G13
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Färgbeteckning	Korrelerad	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte	Ljusflöde
		(nom)	(nom)		färgtemperatur		(märkvärde)	
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	0,463	0,42	Glödlampsvit	2700 K	82	75 lm/W	1 350 lm
62477225	TL-D 18W/830 1PP/10	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	82	75 lm/W	1 350 lm
62265525	TL-D 30W/840 1PP/10	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	81	80 lm/W	2 400 lm
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	0,463	0,42	Glödlampsvit	2700 K	82	93 lm/W	3 350 lm
62479625	TL-D 36W/830 1PP/10	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	82	93 lm/W	3 350 lm
62481925	TL-D 58W/830 1PP/10	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	82	90 lm/W	5 240 lm
62260025	TL-D 15W/840 1PP/10	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	82	67 lm/W	1 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	0,360 A	18,2 W
62477225	TL-D 18W/830 1PP/10	0,360 A	18,2 W
62265525	TL-D 30W/840 1PP/10	0,360 A	30,2 W
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	0,440 A	36,8 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
62479625	TL-D 36W/830 1PP/10	0,440 A	36,8 W
62481925	TL-D 58W/830 1PP/10	0,670 A	59,4 W
62260025	TL-D 15W/840 1PP/10	0,335 A	15,5 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	19 kWh
62477225	TL-D 18W/830 1PP/10	19 kWh
62265525	TL-D 30W/840 1PP/10	31 kWh
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
62479625	TL-D 36W/830 1PP/10	37 kWh
62481925	TL-D 58W/830 1PP/10	60 kWh
62260025	TL-D 15W/840 1PP/10	16 kWh

