



Mit Netzspannung betriebene lineare R7S mit sehr hoher Lichtabstrahlung

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Vorteile

- NEU: 40W (78mm) und 60W (118mm) R7S-Stablampe in kleinerer Bauform im Glaskolben
- Geringere Wartungskosten
- Bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Halogenlampen

Merkmale

- Einfache Nachrüstung
- Betreibbar an 220–240 V, die Bauform ist als direkte Nachrüstlösung für alle zweiseitigen Halterungen konstruiert
- Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden (B50L70)
- UV- und IR-freies Licht
- Frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen – RoHS-konform

Anwendung

- Wohnzimmer, Flure, Außenleuchten (Sicherheitsbeleuchtung), Stehleuchten für Innenräume, Baubeleuchtung

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Versions




LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



CorePro LEDlinear MV 60W R7S
830 Linear




LEDlinear CorePro 7,2W R7S



LEDspot R7S 230V

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Allgemeine Informationen	
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0.5 s

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket	Schaltzyklus
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	R7s	50'000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	R7S	50'000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	R7S	50'000

Order Code	Full Product Name	Socket	Schaltzyklus
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	R7s	50'000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	R7s	8'000
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	R7s	50'000

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Farbcode	Lichtstrom
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	830	1'600 lm
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	830	2'000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	4000 K	840	2'000 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Farbcode	Lichtstrom
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	830	950 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	3000 K	830	810 lm
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K	830	2'460 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Äquivalente Leistung
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch	Äquivalente Leistung
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 W	120 W

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Energieverbrauch	Leistung
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	14 W	120 W
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	7.5 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Nur mit Spezial-Dimmern
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Ja
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Linear
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Linear
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Linear

Genehmigung und Anwendung


Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 kWh
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	14 kWh
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh

Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Energieverbrauch	Leistung
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	7.2 W	60 W
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17.5 W	150 W


Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Nein
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Nein
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Nur mit Spezial-Dimmern


Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	Sonstiges
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Klar	Linear
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Linear



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm830

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm830

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

