Philips Ledinaire Régua

Ledinaire Régua

A gama de réguas Ledinaire (BN021C) contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os elevados níveis de qualidade Philips a um preço competitivo. Fiáveis, energeticamente eficientes e de preço acessível. A gama Ledinaire permite uma instalação simples e flexível com a possibilidade de linhas de luz.

Benefícios

- Régua LED estreita e minimalista
- Pode ser incorporada numa linha de luz rígida ou flexível
- Opção de fluxo luminoso: 1600 lm (uma lâmpada) ou 3200 lm (duas lâmpadas)

Características

- Qualidade e fiabilidade do produto de nível profissional
- Disponível em versão de uma ou duas lâmpadas
- Philips CorePro LEDtube incluído
- Opção de linha de luz (até dez réguas); acessórios de montagem incluídos na caixa

Aplicação

- Divisões sem requisitos de iluminação específicos
- Câmaras de armazenamento
- Iluminação de sancas

Ledinaire Régua

Versions

Ledinaire batten, BN021C,

Desenho dimensional











Ledinaire Régua

Detalhes do produto

Ledinaire batten, BN021C, Connection

Ledinaire batten, BN021C, Accessories included

Ledinaire batten, BN021C, Light-line via connection cable

Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Ledinaire batten, BN021C, Light-line pin-to-pin

Ledinaire Régua

Informações gerais	
Marca CE	Marca CE
Driver incluído	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade

Características técnicas da luz	
Color rendering index (CRI)	>80
Tipo de ótica	Feixe muito largo

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz

Temperatura	
Amplo intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Branco

Aprovação e aplicação	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2.100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1.900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2.600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2.400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1.050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1.600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1.450 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W

Ledinaire Régua

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.