

LEDINAIRE — po prostu doskonałe LED-y!

Panel Ledinaire

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDINAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D. Wersja OC przeznaczona jest do montażu w biurach (UGR<19). Wersja NOC do montażu w przestrzeniach komunikacyjnych. (UGR>19).

Korzyści

- Energooszczędna, profesjonalna oprawa oświetleniowa do ogólnych zastosowań
- Przyjemne, rozproszone światło
- Nowoczesne, dyskretne wzornictwo

Cechy

- Strumień świetlny do 4100 lm (wersja OC i NOC), 6000 lm NOC
- Temperatura barwowa 3000 K, 3500 K, 4000 K, 6500 K
- Wersja do wbudowania. Dostępne są również akcesoria do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych, na powierzchni i do zwieszania

Zastosowanie

- Biura i klasy szkolne (wersja OC)
- Ogólne oświetlenie ciągów komunikacyjnych
- Korytarze i miejsca ogólnodostępne

Panel Ledinaire

Wersje

Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel



Ledinaire Panel G5 30x120



Ledinaire panel G5 60x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC





Ledinaire Panel All-in PSU 60x60










Ledinaire panel G4 W62L62



Rysunki techniczne




Rysunki techniczne



Panel Ledinaire

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie


Ledinaire panel G4 Backside
W62L62



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



UGR22 optical exit window



Panel Ledinaire

Więcej o produkcie



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector




Ledinaire panel G5 frame and
optical area 60x120



White Quick connector+wire-
closed




Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside



White Quick connector +wire-open




Ledinaire panel gen 4 PSU driver
and open connector



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging

Panel Ledinaire

Więcej o produkcie



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel RC065B Square backside



Ledinaire panel G4_BN frame and optical area 62x62



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside-PSU driver and connector



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B_RC066B Square-backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU 30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch PSU ON OFF Driver Closed connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT Switch 3500K

Panel Ledinaire

Więcej o produkcie



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



UGR19 optical exit window



Ledinaire Panel 4100lm backside



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside-PSU driver
and Flywire



Ledinaire panel gen 4 PSU driver
and closed connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wartość migotania (PstLM)	1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02

Informacje ogólne					Wymienne źródło światła
Order Code	Full Product Name	Znak CE	Oznaczenie ENEC		
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Tak	-	Nie	
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Tak	-	Nie	
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Tak	-	Nie	
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Znak CE	-	-	
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Tak	-	Nie	
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Znak CE	-	-	
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Znak CE	-	-	
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Znak CE	-	-	
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Znak CE	-	-	
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Znak CE	-	-	
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Znak CE	-	-	
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Znak CE	-	-	
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Znak CE	-	-	
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Znak CE	-	-	
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Znak CE	-	-	
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Znak CE	-	-	
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Tak	Znak ENEC	Nie	

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Full Product			Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
Order Code	Name	"All-in" Type	światła	(Nom)	barw (CRI)
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	≥80
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	≥80
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 °	Selectable	80
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	≥80
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 °	Selectable	80
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-	120 °	4000 K	80
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	"All-in" Multi Color Temperature	90 °	Selectable	80
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	"All-in" Multi Color Temperature	120 °	Selectable	80

Full Product			Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
Order Code	Name	"All-in" Type	światła	(Nom)	barw (CRI)
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	6500 K	80
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	6500 K	80
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	80
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 °	4000 K	80
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 °	4000 K	80
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-	120 °	4000 K	80
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-	90 °	4000 K	80
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-	4000 K	≥80

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Skuteczność świetlna		Wartość efektu stroboskopowego		
Order Code	Full Product Name	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	93 lm/W	4 100 lm	Kąt rozsyłu światła 120°

Skuteczność świetlna		Wartość efektu stroboskopowego		
Order Code	Full Product Name	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	100 lm/W	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

Panel Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna		Typ optyki	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
		(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny		
53066999	RC065B	100 lm/W	3 400 lm	Kąt	0,4
	LED34S/830			rozsyłu	
	PSU W60L60			światła	
	NOC			120°	
51697799	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Kąt	-
	34_36S/			rozsyłu	
	830_40 PSD			światła	
	W60L60 OC SC			90°	
79180399	RC065B	100 lm/W	3 400 lm	Kąt	0,4
	LED34S/840			rozsyłu	
	PSU W60L60			światła	
	NOC			120°	
51698499	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Kąt	-
	34_36S/			rozsyłu	
	830_40 PSU			światła	
	30x120 OC SC			90°	
51669499	RC065B G5	120 lm/W	6 000 lm	Kąt	-
	60S/840 PSU			rozsyłu	
	60x120 NOC			światła	
	TPb CFW			120°	
51672499	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Kąt	-
	34_36S/			rozsyłu	
	830_40 PSU			światła	
	W60L60 OC SC			90°	
51673199	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Kąt	-
	34_36S/			rozsyłu	
	830_40 PSU			światła	
	60x60 NOC SC			120°	
51653399	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Kąt	-
	34S/865 PSU			rozsyłu	

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	44 W
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	220-240 V	34 W
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	220 do 240 V	28 W
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	220-240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna		Typ optyki	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
		(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny		
	W60L60 OC			światła	
	CFW			90°	
51656499	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Kąt	-
	34S/865 PSU			rozsyłu	
	W60L60			światła	
	NOC CFW			120°	
51657199	RC065B G5	120 lm/W	3 400 lm	Kąt	-
	34S/840 PSD			rozsyłu	
	W60L60 OC			światła	
	CFW			90°	
51659599	RC065B G5	120 lm/W	4 100 lm	Kąt	-
	41S/840 PSU			rozsyłu	
	W60L60			światła	
	NOC CFW			120°	
51660199	RC065B G5	120 lm/W	4 100 lm	Kąt	-
	41S/840 PSU			rozsyłu	
	W60L60 OC			światła	
	CFW			90°	
51661899	RC065B G5	120 lm/W	4 100 lm	Kąt	-
	41S/840 PSU			rozsyłu	
	W60L60			światła	
	NOC CFW CL			120°	
51662599	RC065B G5	120 lm/W	4 100 lm	Kąt	-
	41S/840 PSU			rozsyłu	
	W60L60 OC			światła	
	CFW CL			90°	
50128799	RC066B	100 lm/W	3 400 lm	Kąt	0,4
	LED34S/840			rozsyłu	
	PSU W62L62			światła	
	OC BN			90°	

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 do 240 V	28 W
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	220 do 240 V	50 W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 do 240 V	28 W
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220 do 240 V	28 W
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	220 do 240 V	28 W

Panel Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220 do 240 V	28 W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	220 do 240 V	28 W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 do 240 V	34 W
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 do 240 V	34 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +25°C
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +25°C
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +25°C
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Od -10°C do +35°C
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +25°C
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Od -10°C do +35°C
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Od -10°C do +35°C
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Od -10°C do +35°C
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Od -10°C do +35°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	Nie
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Tak
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nie
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nie
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nie
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nie

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	IP20
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	IP20
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	220 do 240 V	34 W
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	220 do 240 V	34 W
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	220-240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Od -10°C do +35°C
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Od -10°C do +35°C
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Od -10°C do +35°C
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Od -10°C do +35°C
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Od -10°C do +35°C
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Od -10°C do +35°C
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Od -10°C do +35°C
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Od -10°C do +35°C

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nie
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nie
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Tak
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nie
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nie
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nie
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	Nie

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	IP20/40
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40

Panel Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	IP20/40
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	IP20

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Tolerancja strumienia świetlnego
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤5	+/-10%
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Tolerancja strumienia świetlnego
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
36926699	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC	-	Tak
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	-	Tak
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	-	Tak
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	1%	Nie dotyczy
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	-	Tak
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	1%	Nie dotyczy
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nie dotyczy	Nie dotyczy
50128799	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC BN	-	Tak

Panel Ledinaire

