



SlimBlend Square – høj effekt, avanceret styring

SlimBlend Square, indbygget

Der er efterspørgsel efter kvalitetsbelysning, der opfylder kravene til kontorbelysning. Desuden er der et øget behov for effekter, som gør belysningen mere behagelig, f.eks. diffus belysning og belysning, der tilpasser sig loftsarkitekturen. Derfor bliver "lysfladeløsninger" mere og mere populære. Men sideløbende med disse behov er der et behov for at reducere energi- og vedligeholdelsesomkostningerne. SlimBlend opfylder alle disse behov og mere til. Løsningen giver ikke blot blændfri komfort med en diffus effekt og stilren æstetik takket være integrerede styringsfunktioner, men skaber også en speciel stilren belysning. Den benytter det "opfangede" lys under afskærmningen til at skabe en raffineret glød med en blød overgang til kanten, sænker lysopfattelsen og tilpasser lyset til loftet. SlimBlend kan også være en del af et tilsluttet belysningssystem og kan integreres i it-infrastrukturen, så data om brug kan indsamles med henblik på at reducere energiomkostningerne og forbedre medarbejdernes komfort yderligere. Takket være det slanke design er det desuden nemmere at installere teknisk udstyr i hele rum. Grundet de forskellige monteringsmetoder kan denne armaturserie desuden bruges til forskellige loftstyper. SlimBlend leveres i kvadratiske og rektangulære profiler og kan enten være indbyggede, påmonterede eller nedhængte. Den giver en god balance mellem startomkostninger og investeringsafkast, hvilket gør den til et ideelt valg til at opnå en fremragende lyskvalitet og et hurtigt investeringsafkast til kontorer.

Fordele

- Unik kombination af karakteristisk udseende og ydelse
- Giver stilrene loftsarkitekturer
- Integreret sensor gør det klar til tilsluttede belysningssystemer
- Kortere installationstid og lavere omkostninger

SlimBlend Square, indbygget

Funktioner

- Bedste effektivitet i sin klasse, understøtter grønt bygningsdesign
- God balance mellem startomkostninger og investeringsafkast inden for 3 år
- Integreret sensor for (tilsluttede) belysningssystemer, hvilket giver mulighed for yderligere energibesparelser, indsamling af data
- Lys flyder til kanterne af armaturet og sørger for, at det blander ind i loftsarkitekturen
- Behagelig, blændefri belysning med mikrolinseoptik, der opfylder kravene til kontorbelysning


Anvendelsesområder

- Kontorer
- Sundhedspleje
- Skoler og uddannelsesinstitutioner

Versions




SlimBlend SR-RC400B CPC T



SlimBlend SR-RC400B PCV

Målskitse



SlimBlend Square, indbygget

Generelle oplysninger

Lyskildens spredningsvinkel	– °
CE-mærke	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Optiktype	–
Produktseriekode	RC400B

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
------------------	-----------

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur
98153200	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 CPC PIP	4000 K
98169300	RC400B LED42S/830 PSD W60L60 PCV PIP	3000 K
98133400	RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC PIP	3000 K
98135800	RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W	3000 K
98138900	RC400B LED36S/830 PSU W60L60 VPC PIP	3000 K
98158700	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC PIP	4000 K
98161700	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC W	4000 K
98167900	RC400B LED36S/840 PSU W60L60 VPC PIP	4000 K
98175400	RC400B LED42S/840 PSD W60L60 VPC W	4000 K
98177800	RC400B LED42S/840 PSU W60L60 VPC PIP	4000 K

