



Chất lượng ánh sáng xuất sắc với hiệu suất cao

Pacific LED gen4

PacificLED gen4 là bộ đèn LED chống nước hiệu suất cao và tin cậy, cung cấp chất lượng ánh sáng xuất sắc, với sự phân bố ánh sáng đồng đều mà không nhìn thấy gân sọc hoặc xáo ảnh màu. Dòng sản phẩm có cấu trúc mô-đun, cho phép dễ dàng nâng cấp và bảo trì. Hệ thống quang học mới cung cấp ánh sáng không biến dạng với hướng dẫn quan sát được cải thiện, khiến cho bộ đèn trở thành lựa chọn lý tưởng cho chiếu sáng công nghiệp nói chung, nhà kho và bãi đỗ xe. Dòng sản phẩm cũng cung cấp tùy chọn nhiều chóa quang học, đảm bảo chương trình chiếu sáng tối ưu cho vô vàn các ứng dụng khác nhau. Khi sử dụng trong công nghiệp, PacificLED gen4 cung cấp kiến trúc sản phẩm mở, không cần dùng dụng cụ để tiếp cận máng điều khiển, cùng với thiết kế nắp đầu sáng tạo với đầu nối tích hợp cho phép lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng. Kẹp gá lắp liền khối đảm bảo không có bộ phận nhỏ hoặc lỏng nào có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất chính.

Lợi ích

- Chóa quang học chất lượng cao với khả năng phân bố ánh sáng đồng đều đẹp mắt không có gân sọc hoặc tạo ra màu giả, giúp cải thiện hướng dẫn quan sát
- Nhiều hình dạng chùm sáng, đảm bảo chương trình chiếu sáng tối ưu cho hàng loạt các ứng dụng đa dạng
- Lắp đặt và bảo trì vô cùng đơn giản, cho phép tiếp cận vào máng điều khiển và nắp đầu với các đầu nối tích hợp mà không cần dụng cụ

Pacific LED gen4

Tính năng

- Nhiều loại chóa quang học (hẹp, rộng, rất rộng và trắng đục) và các gói quang thông với khả năng kiểm soát độ chói xuất sắc.
- Hoạt động hiệu quả cao, 140 lm/W
- IP66 – chống bụi, chịu được tia nước
- Hệ thống GreenParking tăng hiệu quả năng lượng thông qua điều chỉnh độ sáng tự động
- Tuổi thọ lên tới 100.000 giờ tại L70B50, đảm bảo thời gian hoạt động lâu hơn

Ứng dụng

- Khu vực công nghiệp
- Nhà kho/trung tâm phân phối
- Bãi đỗ xe
- Kho lạnh

Phiên bản



PACIFIC LED WATERPROOF

Chi tiết sản phẩm



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP01.jpg

Pacific LED gen4

Chi tiết sản phẩm

PacificLED gen4 WT470C bracket



Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-25 đến +45 °C
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Thông tin chung	
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Dấu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt dễ cháy
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây
Nguồn sáng có thể thay thế	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Chất lượng màu sắc ban đầu	(0.38, 0.38) SDCM <3
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	4000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Dung sai quang thông	+/-7%
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Trắng

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Độ mờ tối đa
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	-
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	-
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	-
910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	-
910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	1%
910925867861	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	1%
910925867862	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	1%
910925867863	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	1%
910925867864	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	1%

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Không
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	Không
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	Không
910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Không
910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Có

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
910925867861	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	Có
910925867862	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	Có

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
910925867863	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	Có
910925867864	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	Có

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Dấu ENEC	Loại chóa quang học	Mã dòng sản phẩm
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Ký hiệu ENEC	Góc rộng	WT470C
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	Ký hiệu ENEC	Chùm sáng rất rộng	WT470C
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	Ký hiệu ENEC	Góc rộng	WT470C
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	Ký hiệu ENEC	Góc rộng	WT470C
910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Ký hiệu ENEC	Góc rộng	WT470C

Order Code	Full Product Name	Dấu ENEC	Loại chóa quang học	Mã dòng sản phẩm
910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ký hiệu ENEC	Góc rộng	WT470C
910925867861	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	-	Góc rộng	WT472C
910925867862	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	-	Góc rộng	WT472C
910925867863	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	-	Góc rộng	WT472C
910925867864	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	-	Góc rộng	WT472C

Hiệu năng ban đầu (tuần thử IEC)

Order Code	Full Product Name	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu	Công suất đầu vào ban đầu
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W

Order Code	Full Product Name	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu	Công suất đầu vào ban đầu
910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
910925867861	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	143 lm/W	2300 lm	16.4 W
910925867862	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	140 lm/W	4300 lm	30.5 W
910925867863	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	140 lm/W	6600 lm	46.5 W
910925867864	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	137 lm/W	8000 lm	58 W

