PHILIPS

Lighting

StoreFlux – Potente illuminazione d'accento LED che si integra perfettamente nell'architettura del punto vendita

StoreFlux gen3 rimless

StoreFlux è un apparecchio a griglia che può essere equipaggiato con un massimo di quattro moduli LED con uno speciale sistema riflettore per offrire luce di massima qualità che fa apparire al meglio il punto vendita e la merce esposta. La combinazione di sorgenti LED multiple con pacchetti lumen elevati in un unico apparecchio per illuminazione crea effetti di luce brillante.StoreFlux offre bassi requisiti di manutenzione rispetto alle soluzioni CDM ed efficienza elevata rispetto alle soluzioni alogene.

Vantaggi

- Luce d'accento di alta qualità grazie al riflettore PerfectAccent
- Periodo di ammortamento breve rispetto agli apparecchi CDM grazie all'elevata efficacia di sistema
- Efficienza e requisiti di manutenzione ridotti grazie alla tecnologia LED

StoreFlux gen3 rimless

Caratteristiche

- Sorgenti luminose d'accento multiple in un unico apparecchio (1, 2, 3 o 4 moduli LED)
- Pacchetti lumen elevati: fino a 3.900 lm per modulo (versione fino a 3 unità)
- Disponibili versioni con e senza bordo; sono possibili diverse combinazioni di colori RAL
- Facilità di installazione e manutenzione (cornice di installazione separata; motore luce LED e riflettori sostituibili)

Applicazione

- Negozi; moda
- Hotel, ristoranti e bar

Specifiche

Tipo	GD611B (senza bordo, versione a 1 unità)
	GD612B (senza bordo, versione a 2 unità)
	GD613B (senza bordo, versione a 3 unità)
	GD614B (senza bordo, versione a 4 unità in fila)
	GD615B (senza bordo, versione quadrata a 4 unità)
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza (per unità)	LED11S: 16,5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Angolo del fascio	LED12S/17S/27S/39S: 29 e 35º,
	LED11S/20S: 10º
Flusso luminoso (a 3.000 K)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Temperatura del colore correlata	2.700, 3.000 o 4.000 K e CrispWhite
Indice di resa dei colori	80
	90 (colore luce 930)
	>95 (CRW)
Vita utile media L70B50	70.000 ore
Vita utile media L80B50	50.000 ore
Vita utile media L90B50	25.000 ore
Frequenza di guasto driver	1% per 5.000 ore
Temperatura ambiente media	+25ºC
Temperatura operativa	Da +10 a +35 ºC
Driver	Separato
Tensione di rete	230 o 240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	DALI
Materiale	Corpo: alluminio, acciaio
	Vetro frontale: acrilico
Colore	Bianco (WH-WH)
	Corpo, unità e bordo possono avere diverse combinazioni di colore (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Copertura ottica	Acrilico
Connessione	Connettore push-in; push-in 3 poli con Loop-Through (CU3); push-in 5 poli con Loop-Through (CU5)
Opzioni cavi	cavo 0,5 m con spina a 3 poli Wieland / Adels (CW); cavo 0,5 m con spina a 3 poli e blocco Wieland / Adels (CW-L); cavo 1 m con connettore esterno BST14 DALI (C1KBST2)
Manutenzione	Motori luce e driver sostituibili
Installazione	Direttamente a soffitto dopo avere installato la cornice di installazione
Accessori	Telai di installazione (ZD51*B CFRM-RML) da ordinare separatamente
Note:	Unità ottica inclinabile su 30°
	Rotazione a 360º dell'unità ottica

Dati del prodotto

Vista inferiore esclusi driver

Vista superiore esclusi driver

Vista laterale del sistema di rotazione



Accessori

Installation frame

Ordercode 10025600

Installation frame

Ordercode 10026300

Ordercode 10027000

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

www.lighting.philips.com
2022, Aprile 15 - Dati soggetti a modifiche