



CoreLine SlimDownlight – til alle projekter, hvor lys virkelig gør en forskel

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine SlimDownlight er en innovativ serie af indbyggede og overflademonterede armaturer. CoreLine SlimDownlight er af høj kvalitet og designet til at erstatte eksisterende downlight-armaturer med CFL-ni/CFL-l-lyskildeteknologi og giver jævn, naturlig belysning i mange forskellige slags miljøer. Det er en miljøvenlig og økonomisk løsning, der reducerer energiforbruget og giver længere levetid. Installationen er enkel, da det indbyggede armatur har en standardudskæringsstørrelse, og den minimale indbygningsdybde på 34 mm gør dette produkt til en ideel pladsbesparende løsning til projekter med begrænset plads til installation. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation, som er fuldt kompatible med Interact gateways, sensorer og software, fås også.

Fordele

- Energibesparende konstruktion og længere levetid giver lavere samlede driftsomkostninger
- Produkthøjde under 50 mm, passer til flere loftstyper
- Den naturlige "lysoverflade"-effekt giver et behageligt, elegant udseende
- Dækker indbyggede og overflademonterede installationer

CoreLine SlimDownlight

Funktioner

- Fås i indbyggede (DN145B) og overflademonterede (DN145C) versioner
- Energieffektiv med lang levetid: op til 100 lm/W og 50.000 timer ved L70
- Push-in-stik med mulighed for ledningsføring
- Flere lysudbyttmuligheder: 650/1100/2100 lumen
- Farvetemperatur: 3000 K og 4000 K
- Drivervalg; DALI og trådløs med Interact ready
- Samlet højde (inklusive driver): 34 mm (indbygget); 50 mm (overflademonteret)

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Detailhandel
- Receptioner
- Toiletter
- Tekniske rum

Versions



Coreline SlimDownlight-DN145C
10S



Coreline SlimDownlight-DN145C
20S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in










Coreline SlimDownlight-DN145B
6S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in

Målskitse



CoreLine SlimDownlight

Oplysninger om produktet

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-
mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01



Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz

Godkendelse og anvendelsesområde

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	CE-mærke	Kode for lampeserie	Udskiftelig lyskilde	Produktseriekode
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ja	LED10S	Nej	-
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ja	LED10S	Nej	-
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ja	LED20S	Nej	-
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ja	LED20S	Nej	-
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	CE-mærke	-	-	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja	LED20S	Nej	DN145B
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja	LED20S	Nej	DN145B
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja	-	Nej	DN145B
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja	-	Nej	DN145B
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ja	LED20S	Nej	-
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ja	LED20S	Nej	-
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	CE-mærke	-	-	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja	LED10S	Nej	DN145B
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja	LED10S	Nej	DN145B
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja	-	Nej	DN145B
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja	-	Nej	DN145B
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ja	LED10S	Nej	-
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ja	LED10S	Nej	-
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ja	LED6S	Nej	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ja	LED6S	Nej	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	CE-mærke	-	-	-

Lysteknisk (1/2)

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lyskildens spredningsvinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Optikafskærm	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Lyskildens spredningsvinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Optikafskærmningstyp
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opal	911401816285	840 PSU II WH				
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opal	910500465901	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opal	910500465902	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	Opal
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opal	910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	Opal
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-	910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	Opal	910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	-
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	Opal	911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opal
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	-	911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opal
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	-	911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opal
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	Opal	911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	Opal
911401806280	DN145B LED20S/	-	120 °	4000 K	Opal	911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	"All-in" Multi Color Temperature	-	3000 K	-

Lysteknisk (2/2)

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Antal lyskilder	Optiktype	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	650 lm	-	Bred stråle	-	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	>80	93 lm/W	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2.100 lm	-	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	2.100 lm	-	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	2.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	2.100 lm	-	Bred stråle	-	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	>80	85 lm/W	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1.100 lm	-	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	>80	93 lm/W	1.100 lm	-	Spredningsvinkel 90°	1	0,4
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	1.100 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	>80	100 lm/W	650 lm	1	Spredningsvinkel 90°	1	1,6
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	≥80	100 lm/W	1.100 lm	-	Bred stråle	-	-

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforsbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforsbrug
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 til +35 °C
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 til +35 °C
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 til +40 °C
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 til +35 °C
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 til +35 °C
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 til +35 °C
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 til +35 °C
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 til +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20 til +40 °C
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 til +35 °C
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 til +35 °C
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 til +35 °C
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 til +35 °C
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 til +35 °C
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 til +35 °C
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 til +35 °C
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Nej
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Nej
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Nej
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Nej
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Nej
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ja
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ja
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ja
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ja
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Nej
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Nej
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ja
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ja
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ja
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ja
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Nej
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Nej
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Nej
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Nej
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Hvid
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Hvid
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Hvid
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Hvid
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Hvid RAL9016
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Hvid
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Hvid
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Hvid
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Hvid
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Hvid
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Hvid RAL9016
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Hvid
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Hvid
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Hvid
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Hvid
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Hvid
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Hvid
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Hvid
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Hvid
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Hvid RAL9016

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	IP44
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	IP44
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	IP44
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	IP44
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	IP20/44
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	IP20/44
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	IP20/44
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	IP20/44
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	IP20/44
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	IP20/44
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	IP20/44
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	IP20/44
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	IP20/44
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	IP20/44
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	IP20/44
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	IP20/44
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	IP20/44
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	IP20/44
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	IP20/44
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	IP20/44

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	Ikke relevant
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ikke relevant	Ja
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ikke relevant	Ja
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ikke relevant	Ja
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ikke relevant	Ja
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dæmpningsniveau	Velegnet til tilfældigt skift
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	Ikke relevant
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ikke relevant	Ja
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ikke relevant	Ja
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ikke relevant	Ja
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ikke relevant	Ja
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ikke relevant	Ja
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	Ikke relevant

