



Philips TrueLine encastré : une réelle ligne de lumière

TrueLine, encastré

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

Application

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Commerces

TrueLine, encastré

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



TrueLine recessed-RC532B L1130







TrueLine-RC530 RC531B PCV ELP3







TrueLine Recessed-U0

Schéma dimensionnel



TrueLine, encastré

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine, encastré

Détails sur le produit



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_P15-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLine_Recessed-U3



TrueLine_Recessed-U0

Informations générales

Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	≥90
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
--------------------	-------------

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
------------------	-------

Approbation et application

Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Code famille de produits
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514971851	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	-	RC532B
8719514971738	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC531B
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC533B
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	-	RC530B
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	-	RC530B
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	-	RC530B
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	-	RC530B
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	-	RC531B
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC534B
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Source lumineuse InterAct Ready avec capteur multifonction (évolutive)	RC530B

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée	Code famille de produits
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC532B
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514973244	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC534B
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	RC530B
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	Emplacement standard pour capteur vide avec cache	RC530B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle		Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)		
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971851	RC532B LED25S/940	- degré(s)	4000 K	139 lm/W	2.500 lm

Order Code	Full Product Name	Angle		Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)		
8719514971738	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- degré(s)	3000 K	104 lm/W	1.900 lm

TrueLine, encastré

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)		
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- degré(s)	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- degré(s)	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	3000 K	99 lm/W	1.500 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)		
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- degré(s)	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- degré(s)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm

TrueLine, encastré

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)		
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5.000 lm
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	120 degré(s)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	120 degré(s)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)		
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- degré(s)	4000 K	130 lm/W	4.000 lm
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	138 lm/W	4.300 lm
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	138 lm/W	4.300 lm
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	- degré(s)	4000 K	143 lm/W	4.000 lm
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	- degré(s)	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm

TrueLine, encastré

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)		
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	2.500 lm
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	- degré(s)	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
8719514973244	RC530B LED34S/TW9	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)		
	SIA W8L120 VPC U4 PI3				
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2.500 lm
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	- degré(s)	4000 K	143 lm/W	4.000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Faisceau extensif
8719514971851	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Faisceau extensif
8719514971738	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Faisceau extensif
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Faisceau extensif
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Faisceau extensif
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Faisceau extensif
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Faisceau extensif
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Faisceau extensif
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Faisceau extensif
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Faisceau extensif
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Faisceau extensif
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Faisceau extensif
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Faisceau extensif
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Faisceau extensif
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Faisceau extensif
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Faisceau extensif
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Faisceau extensif
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Faisceau extensif
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Faisceau extensif
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Faisceau extensif
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Miroir asymétrique
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Miroir asymétrique
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Miroir asymétrique
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Miroir asymétrique
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Miroir asymétrique
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Faisceau extensif
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Faisceau extensif
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Faisceau extensif
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Faisceau extensif
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Faisceau extensif
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Faisceau extensif
8719514973244	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Faisceau extensif
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Faisceau extensif
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Faisceau extensif
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Faisceau extensif
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation
			électrique
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 à 240 V	30,5 W
8719514971851	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	220 à 240 V	18 W
8719514971738	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 à 240 V	17,8 W
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	12,2 W
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 à 240 V	24,5 W
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	14 W
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	21 W
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	14,6 W
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	30,5 W
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 à 240 V	14,6 W
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 à 240 V	14,6 W
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 à 240 V	36 W
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	14 W
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	24,5 W
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	14,6 W
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	14,6 W
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	12,2 W
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	18 W
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	29 W
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	29 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation
			électrique
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	36 W
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	17,8 W
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	17,8 W
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 à 240 V	29 W
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 à 240 V	24,5 W
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	27,5 W
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	220 à 240 V	33 W
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	220 à 240 V	41,5 W
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	220 à 240 V	24,5 W
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	220 à 240 V	24,5 W
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	21 W
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	30,5 W
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 à 240 V	29 W
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 à 240 V	17,8 W
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 à 240 V	36 W
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 à 240 V	30,5 W
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	220 à 240 V	30,5 W
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 à 240 V	30,5 W
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 à 240 V	36 W
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 à 240 V	17,8 W

TrueLine, encastré

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation
			électrique
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 à 240 V	29 W
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	220 à 240 V	17,8 W
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 à 240 V	31,5 W
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	38 W
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	32 W
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	38 W
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 à 240 V	32 W
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	51 à 54 V	28 W
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	220 à 240 V	30 W
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	220 à 240 V	24 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation
			électrique
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	220 à 240 V	25,5 W
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	220 à 240 V	25,5 W
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	220 à 240 V	18,8 W
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	220 à 240 V	30 W
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	220 à 240 V	35,5 W
8719514973244	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	220 à 240 V	27,5 W
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	220 à 240 V	35,5 W
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	220 à 240 V	27 W
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	220 à 240 V	35,5 W
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC UO	51 à 54 V	28 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection
		CEI
8719514971615	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514971851	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Classe de sécurité I
8719514971738	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514971462	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971509	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514971820	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971493	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971936	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971592	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971721	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514971707	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514971660	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514971479	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971530	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971691	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971714	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971844	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971783	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971974	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971653	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971745	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971943	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I

Order Code	Full Product Name	Classe de protection
		CEI
8719514971585	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514971547	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514973206	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514973220	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514973237	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514973282	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Classe de sécurité I
8719514973299	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Classe de sécurité I
8719514971868	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971882	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971806	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Classe de sécurité I
8719514971776	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Classe de sécurité I
8719514971684	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Classe de sécurité I
8719514971646	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Classe de sécurité I
8719514971608	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Classe de sécurité I
8719514971639	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Classe de sécurité I
8719514971677	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Classe de sécurité I
8719514971769	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Classe de sécurité I
8719514971790	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Classe de sécurité I
8719514971752	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Classe de sécurité I

TrueLine, encastré

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514971998	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Classe de sécurité I
8719514972018	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514972001	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514972032	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514972025	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Classe de sécurité I
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Classe de sécurité III
8719514971905	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Classe de sécurité I
8719514971554	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Classe de sécurité I
8719514971516	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Classe de sécurité I
8719514971523	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Classe de sécurité I

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI
8719514971486	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Classe de sécurité I
8719514971622	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Classe de sécurité I
8719514973213	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Classe de sécurité I
8719514973244	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Classe de sécurité I
8719514973251	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Classe de sécurité I
8719514973268	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Classe de sécurité I
8719514973275	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Classe de sécurité I
8719514971561	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	Classe de sécurité III

