



TrueLine, do wbudowania — to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna

Oprawy TrueLine do wbudowania

Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego się w architekturę wnętrza obiektu, nad którym pracują. Potrzebują linii świetlnej o subtelnym wzornictwie zapewniającej wysoki poziom natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. Projektanci poszukują opraw umożliwiających oszczędzanie energii, a jednocześnie zapewniających odpowiednio wysoki poziom natężenia oświetlenia zgodny z normami oświetlenia biurowego. Z kolei pracownicy biurowi oczekują komfortowych dla wzroku warunków oświetleniowych, które umożliwią wzrost efektywności ich pracy. Rozwiązanie TrueLine do wbudowania pozwala spełnić wszystkie te wymagania. Oprawa TrueLine jest dostępna również w wersjach nasufitowej i podwieszanej.

Korzyści

- Najbardziej jednolita powierzchnia świecenia
- Niezwykle wysoka skuteczność oprawy liniowej
- Wymiary obudowy oprawy najbardziej popularne wśród architektów

Oprawy TrueLine do wbudowania

Cechy

- Skuteczność świetlna powyżej 100 lm/W
- Zgodność z normami oświetlenia biurowego w zakresie ograniczenia oślnienia
- Samodzielne lub do montażu liniowego
- Dostępna również w wersji podwieszanej
- Bezpośrednie i pośrednie światło
- Jednorodna powierzchnia świecenia
- Przyszłościowy charakter rozwiązania: PoE

Zastosowanie

- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Sklepy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa.
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Wersje




TrueLine recessed-RC532B L1130









TrueLine Recessed-U0

Rysunki techniczne



Oprawy TrueLine do wbudowania

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



Oprawy TrueLine do wbudowania

Więcej o produkcie



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLine_Recessed-U3



TrueLine_Recessed-U0

Oprawy TrueLine do wbudowania

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥90
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	-	RC532B
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC531B
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC533B
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	-	RC530B
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	-	RC530B
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	-	RC530B
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	-	RC530B
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	-	RC531B
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC534B
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Źródła światła InterAct Ready z czujnikiem wielofunkcyjnym (możliwość aktualizacji)	RC530B

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC532B
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC534B
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC530B
97156100	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	Puste gniazdo czujnika z opcją modernizacji (z pokrywą)	RC530B

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	- °	4000 K	139 lm/W	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- °	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	127 lm/W	1 500 lm

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- °	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	- °	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	110 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 °	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	120 °	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5 000 lm
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	120 °	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	120 °	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97180600	RC531B LED31S/940	- °	4000 K	110 lm/W	3 100 lm

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	W8L150 VPC ELP3 PI6				
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- °	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- °	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- °	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- °	4000 K	130 lm/W	4 000 lm
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	138 lm/W	4 300 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- °	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	- °	4000 K	143 lm/W	4 000 lm
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	- °	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	- °	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- °	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	- °	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- °	3000 K	133 lm/W	2 500 lm
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	- °	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 °	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA	120 °	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2 500 lm

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	W8L120 VPC U4 PI3				
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	W8L145PCV U4 PI3SC				
97156100	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	- °	4000 K	143 lm/W	4 000 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Szeroki rozsył światła
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Szeroki rozsył światła
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Szeroki rozsył światła
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Szeroki rozsył światła
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Szeroki rozsył światła
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Szeroki rozsył światła
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Szeroki rozsył światła
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Szeroki rozsył światła
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Szeroki rozsył światła
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Szeroki rozsył światła
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Szeroki rozsył światła
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Szeroki rozsył światła
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Szeroki rozsył światła
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Szeroki rozsył światła
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Szeroki rozsył światła
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Szeroki rozsył światła
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Szeroki rozsył światła
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Szeroki rozsył światła
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Szeroki rozsył światła
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Szeroki rozsył światła
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Odbłyśnik asymetryczny
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Odbłyśnik asymetryczny
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Odbłyśnik asymetryczny
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Odbłyśnik asymetryczny
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Odbłyśnik asymetryczny
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Szeroki rozsył światła
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Szeroki rozsył światła
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Szeroki rozsył światła
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Szeroki rozsył światła
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Szeroki rozsył światła
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Szeroki rozsył światła
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Szeroki rozsył światła
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Szeroki rozsył światła
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Szeroki rozsył światła
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Szeroki rozsył światła
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Szeroki rozsył światła
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Szeroki rozsył światła
97156100	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	Szeroki rozsył światła

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie	
		Napięcie wejściowe	energii
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 do 240 V	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie	
		Napięcie wejściowe	energii
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	220 do 240 V	18 W

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 do 240 V	17,8 W
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	12,2 W
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 do 240 V	24,5 W
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	14 W
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	21 W
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	14,6 W
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	30,5 W
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 do 240 V	14,6 W
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 do 240 V	14,6 W
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	220 do 240 V	36 W
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	14 W
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	24,5 W
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	14,6 W
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	14,6 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	12,2 W
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	18 W
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	29 W
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	29 W
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	36 W
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	17,8 W
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	17,8 W
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 do 240 V	29 W
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 do 240 V	24,5 W
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	27,5 W
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	220 do 240 V	33 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	220 do 240 V	41,5 W
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	220 do 240 V	24,5 W
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	220 do 240 V	24,5 W
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	21 W
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	30,5 W
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 do 240 V	29 W
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 do 240 V	17,8 W
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 do 240 V	36 W
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	220 do 240 V	30,5 W
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	220 do 240 V	30,5 W
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 do 240 V	30,5 W
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 do 240 V	36 W
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 do 240 V	17,8 W
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	220 do 240 V	29 W
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	220 do 240 V	17,8 W
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	220 do 240 V	31,5 W
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	38 W
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	32 W
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	38 W
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	220 do 240 V	32 W
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	51 do 54 V	28 W
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	220 do 240 V	30 W
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	220 do 240 V	24 W
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	220 do 240 V	25,5 W
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	220 do 240 V	25,5 W

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie	
		Napięcie wejściowe	energii
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	220 do 240 V	18,8 W
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	220 do 240 V	30 W
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	220 do 240 V	35,5 W
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	220 do 240 V	27,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie	
		Napięcie wejściowe	energii
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	220 do 240 V	35,5 W
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	220 do 240 V	27 W
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	220 do 240 V	35,5 W
97156100	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	51 do 54 V	28 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Klasa bezpieczeństwa I
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Klasa bezpieczeństwa I

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Klasa bezpieczeństwa I
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Klasa bezpieczeństwa I
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Klasa bezpieczeństwa III
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Klasa bezpieczeństwa I
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Klasa bezpieczeństwa I
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Klasa bezpieczeństwa I
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Klasa bezpieczeństwa I
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Klasa bezpieczeństwa I
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Klasa bezpieczeństwa I
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Klasa bezpieczeństwa I
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Klasa bezpieczeństwa I
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Klasa bezpieczeństwa I
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Klasa bezpieczeństwa I
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Klasa bezpieczeństwa I
97156100	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U0	Klasa bezpieczeństwa III

Oprawy TrueLine do wbudowania

