



Philips TrueLine suspendu : une vraie ligne lumineuse

TrueLine Suspension

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d'éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

Avantages

- Efficacité très élevée pour un luminaire en ligne
- Éclairage conforme aux normes de bureau
- Fonctionnalités de bureaux intelligents évolutives et prêtes pour l'avenir
- Compatible avec le système d'éclairage connecté Interact
- Prend en charge la conception de bâtiments durables et les critères d'obtention de subventions en matière d'économie d'énergie

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

Application

- Eclairage général de bureaux milieu et haut de gamme

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



TrueLine-Suspended-line-LE



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK



TrueLine-SP530 L570 Alu



TrueLine-Suspended-line-LF

Schéma dimensionnel




Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view

Détails sur le produit



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP

Détails sur le produit



TrueLine_SM_SP-line-connectio-
side-view-2

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages	Code famille de produits
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unité	SP532P
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	1 unité	SP534P
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unité	SP532P
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 unité	SP534P
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	1 unité	SP530P
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	1 unité	SP532P
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP533P
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unité	SP532P
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP530P
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP531P
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP530P
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP530P
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP533P
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	1 unité	SP532P
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unité	SP533P
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP534P
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP533P
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP532P
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP533P
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP532P
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unité	SP532P
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 unité	SP532P
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 unité	SP530P
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 unité	SP534P
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	2 unités	SP532P
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	1 unité	SP531P
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	1 unité	SP533P
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	1 unité	SP530P
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 unités	SP530P
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 unités	SP532P
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LFIPI3 L2290 ALU	1 unité	SP531P
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unité	SP532P
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unité	SP533P
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 unité	SP533P
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unité	SP530P
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unité	SP532P
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 unité	SP533P
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 unité	SP530P
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 unité	SP532P
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	1 unité	SP530P
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	1 unité	SP530P
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	1 unité	SP532P

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages	Code famille de produits
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	1 unité	SP530P
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 unité	SP531P
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 unité	SP532P
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	1 unité	SP532P
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 unité	SP531P
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 unité	SP530P
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 unité	SP532P
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 unité	SP532P
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	1 unité	SP532P
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unité	SP532P
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	1 unité	SP532P
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	1 unité	SP532P
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unité	SP534P
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 unité	SP532P
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	1 unité	SP532P
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	1 unité	SP532P
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	2 unités	SP533P
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 unité	SP532P
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	1 unité	SP530P
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 unité	SP532P

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Miroir asymétrique
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Miroir asymétrique
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1 700 lm	Faisceau extensif
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	3000 K	132 lm/W	2 450 lm	Faisceau extensif
Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4 100 lm	Faisceau extensif
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Faisceau extensif
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Faisceau extensif
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Faisceau extensif
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7 700 lm	Faisceau extensif
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Faisceau extensif

TrueLine Suspension

Order		Température de couleur	Efficacité	Flux	Type
Code	Full Product Name	corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	d'optique
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Faisceau extensif
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Faisceau extensif
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3000 K	129 lm/W	4 950 lm	Faisceau extensif
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7 700 lm	Faisceau extensif
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Faisceau extensif
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Faisceau extensif
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Miroir asymétrique
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	116 lm/W	2 400 lm	Faisceau extensif
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	132 lm/W	2 100 lm	Faisceau extensif
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5 400 lm	Faisceau extensif
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	4 950 lm	Faisceau extensif
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif

Order		Température de couleur	Efficacité	Flux	Type
Code	Full Product Name	corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	d'optique
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5 000 lm	Miroir asymétrique
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Tunable white 2700–6500 K	116 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	4000 K	104 lm/W	750 lm	Faisceau extensif
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Faisceau extensif
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3 000 lm	Faisceau extensif
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700–6500 K	125 lm/W	5 000 lm	Faisceau extensif
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	8 600 lm	Faisceau extensif
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3 000 lm	Faisceau extensif
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7 200 lm	Faisceau extensif
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	122 lm/W	4 800 lm	Faisceau extensif
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8 200 lm	Faisceau extensif
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Faisceau extensif
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5 800 lm	Faisceau extensif
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif
97294000	SP530P LED50S/940 SRD	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Faisceau extensif

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
	U4 PI5 SM2L2290 BK				
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9 800 lm	Faisceau extensif
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6 200 lm	Faisceau extensif
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	4000 K	125 lm/W	750 lm	Faisceau extensif
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	3000 K	124 lm/W	1 050 lm	Faisceau extensif
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5 000 lm	Faisceau extensif
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6 200 lm	Faisceau extensif
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9 400 lm	Faisceau extensif
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Faisceau extensif
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	3000 K	132 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Faisceau extensif
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Faisceau extensif
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Miroir asymétrique
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Faisceau extensif
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3 600 lm	Faisceau extensif
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Tunable white 2700–6500 K	100 lm/W	3 300 lm	Faisceau extensif
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	34 W
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	26 W
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	21 W
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	32,5 W
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	12,2 W
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	18,6 W
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	35,5 W
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	21 W
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	36 W
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	34 W
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	14,4 W
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	30,5 W
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	57 W
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	26,5 W
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	44 W
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	24,5 W
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	29,5 W
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	38,5 W
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	60 W
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	26,5 W
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	29,5 W
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	31 W
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	21 W
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	16,4 W
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	21 W
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	48 W
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	46,5 W
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	36,5 W
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	48 W
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	34 W
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	28,5 W
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	38,5 W
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	57 W
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	7,2 W
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	11 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	23 W
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	71 W
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	29 W
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	52 W
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	39,5 W
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	69 W
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	28 W
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	44 W
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	58 W
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	36 W
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	71 W
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	44 W
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	6 W
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	8,5 W
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	37,5 W
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	46 W
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	67 W
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	34 W
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	14,4 W
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	24,5 W
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	22 W
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	21 W
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	26,5 W
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	21 W
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	26,5 W
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	21 W
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	32,5 W
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	34 W
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	26,5 W
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	29 W
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	33 W
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	34 W
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	28 W
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	47,5 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Aluminium
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Noir RAL 9004
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Noir RAL 9004
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Blanc RAL 9003
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Blanc RAL 9003
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Blanc RAL 9003
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Blanc RAL 9003
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Blanc RAL 9003
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Noir RAL 9004
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Blanc RAL 9003
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Blanc RAL 9003
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Noir RAL 9004
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Aluminium
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Aluminium
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Noir RAL 9004
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Noir RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Noir RAL 9004
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Aluminium
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Aluminium
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Blanc RAL 9003
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Blanc RAL 9003
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Blanc RAL 9003
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Noir RAL 9004
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Noir RAL 9004
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Noir RAL 9004
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Noir RAL 9004
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Noir RAL 9004
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTTL1130BK	Noir RAL 9004
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTTL1130AL	Aluminium
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Aluminium
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Aluminium
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Aluminium
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Aluminium
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Aluminium
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium

