



Universal T8 LEDtube, iluminat mai ușor și mai simplu acum ca niciodată

MASTER LEDtube Universal T8

Noul Philips MASTER LEDtube Universal T8 facilitează și simplifică proiectul dvs. de iluminat. Aceasta deoarece nu mai trebuie să asigurați compatibilitatea cu tehnologia balastului: o construcție unică permite montarea directă a Philips MASTER LEDtube Universal T8 în corpurile de iluminat care funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice înaltă frecvență, fie cu conexiune direct la rețeaua electrică. Este foarte ușor de folosit și nu veți mai fi nevoiți să păstrați două tipuri de tuburi! Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, Philips MASTER LEDtube Universal T8 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru maximizarea valorii pe durata de viață, datorită economiilor mari la energie și costurilor de întreținere mai mici.

Beneficii

- Cost de exploatare redus, mulțumită consumului mai mic de energie
- Costuri de întreținere mai mici, mulțumită duratei de viață mai mare comparativ cu a lămpilor convenționale
- Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de a moderniza corpurile de iluminat existente la tehnologia LED prin intermediul unui produs și al unui proces de instalare în totalitate sigur

MASTER LEDtube Universal T8

Caracteristici

- Înlocuirea lămpilor T8 existente pe balasturile EM/HF și pe instalația cu conexiune la rețeaua electrică
- Reducere a consumului de energie în comparație cu tuburile fluorescente
- Durată mare de viață
- Tehnologie InstantFit pentru cea mai extinsă compatibilitate a balastului
- Fără mercur


Cerere

- Birouri, ateliere, educație, magazine
- Unități industriale și depozite

Versions



Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

MASTER LEDtube Universal T8

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A++

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Tensiune (nom.) 220-240 V

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

General Information

Baza elementului de fixare G13

Durată de viață nominală (nom.) 60000 h

Durată de viață nominală (ore) 60000 h

Ciclu de comutare 50000X

Light Technical

Indice de redare a culorii (nom.) 83

Factorul de menținere a fluxului 70 %

luminoasă al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)

Temperature

T-Ambient (max.) 45 °C

T-Ambient (min.) -20 °C

Maximum T-case (nom.) 45 °C

T-Storage (max.) 65 °C

T-Storage (min.) -40 °C

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Putere (Evaluată) (nom.)
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 W
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Putere (Evaluată) (nom.)
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	840	4000 K	2500 lm	2500 lm
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	865	6500 K	2500 lm	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	840	4000 K	3700 lm	3700 lm

MASTER LEDtube Universal T8

