

# StreetSaver gen2- réduisez les coûts, profitez de la qualité

## StreetSaver gen2

Pour respecter la réglementation européenne adoptée en 2015, les collectivités doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure. Cependant, les budgets d'investissement ne sont souvent pas suffisants pour gérer ces opérations de remplacement, qui plus est dans la conjoncture actuelle. Dans un même temps, ces collectivités se doivent de réaliser des économies d'énergie et de réduire les nuisances lumineuses (nombre de ces luminaires à lampes à vapeur de mercure sont de type boules dont la vasque diffuse la lumière à 360°). StreetSaver est une solution économique de qualité qui permet aux collectivités de résoudre entièrement ces problématiques en remplaçant leurs luminaires à lampes à vapeur de mercure par une solution LED avec un investissement limité.

### Avantages

- Solution d'éclairage LED en top de mât avec d'excellentes performances d'éclairage
- Qualité élevée du produit et conception robuste
- Excellente durée de vie, grâce à la LED moyenne puissance et à la protection contre les surtensions de 4kV


### Fonctions

- Conception LED dédiée
- Boîtier en aluminium et verre plat en polycarbonate
- Connexion directement au pied du mât, grâce à son câble de 6 m

### Application

- Parcs et places, zones piétonnes
- Places commerciales, parkings
- Zones résidentielles

## Schéma dimensionnel




## Détails sur le produit

StreetSaver_G2-DPP.tif



| Informations générales | |
|---|---|
| **Marquage CE** | Marquage CE |
| **Driver inclus** | Oui |
| **Inflammabilité** | - |
| **Source lumineuse remplaçable** | Non |
| **Nombre d'appareillages** | 1 unité |
| **Données techniques de l'éclairage** | |
| **Diffusion du faisceau de lumière du luminaire** | - |
| **Température de couleur** | Blanc neutre |
| **Type de cache optique/de lentille** | Optique à microlentilles acrylate |
| **Type d'optique d'extérieur** | Symétrique |
| **Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard** | 0° |
| **Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât** | - |
| **Rendement du flux lumineux vers le haut** | 0 |
| **Fonctionnement et électricité** | |
| **Consommation électrique** | 27 W |
| **Commandes et gradation** | |
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |
| **Mécanique et boîtier** | |
| **Couleur du corps** | Aluminium et gris |
| **Approbation et application** | |
| **Protection contre les chocs mécaniques** | IK08 |
| **Indice de protection** | IP65 |
| **Protection contre les surtensions (communes/différentielles)** | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 4 kV et en mode commun jusque 4 kV |

## Informations générales

| Order Code | Full Product Name | Code famille lampe |
|---|---|---|
| 31100500 | BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P | LED25 |
| 31101200 | BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P | LED23 |

## Données techniques de l'éclairage

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| 31100500 | BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P | 4000 K | 70 | 2 500 lm |

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| 31101200 | BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P | 3000 K | 80 | 2 300 lm |

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2023, août 2 - Les données sont sujettes à changement