



Enkel og fleksibel løsning til moderne belysningsdesign på kontorer såvel som inden for detailhandlen

Plainview, nedhængt

Lyslinjesystemer er altid populære, og derfor bruger vi også mange kræfter på at skabe innovative løsninger inden for denne type systemer. PlainView er et moderne lysarmatur med behagelig belysning i fremragende kvalitet, som også kan anvendes som designelement. Lysarmaturernes specifikationer og fleksibilitet er i en klasse for sig, og de fås i forskellige lumenpakker. Takket være disse funktioner og fordele sikrer PlainView ideel belysning til fællesarealerne på f.eks. kontorer, uddannelsesinstitutioner samt receptions- og indgangsområder i detailhandelsbutikker.

Fordele

- Klart og ensartet lys
- Mange anvendelsesområder
- Nem at installere og vedligeholde
- Pålidelige lysarmaturer med lang levetid

Plainview, nedhængt

Funktioner

- Homogent udgangsvindue
- Kan monteres enten enkeltvis eller serielt og fås i indbyggede og ophængte varianter
- Der anvendes de samme moduler til enkeltvis og seriel montering, hvilket sikrer stor fleksibilitet og problemfri installation
- Oplev Philips' kvalitet

Anvendelsesområder

- Kontor – gang- og fællesarealer
- Uddannelse – gang- og fællesarealer
- Detailhandel – almen belysning i butikker
- Sundhed – gang- og fællesarealer

Specifikationer

Omgivende temperatur	+10 til +40 °C
Armaturl til strålespredning	100°
Armaturets primære farve	hvid
Tilslutning	Push-in-stik (Push-in-stik) Push-in-stik (Push-in-stik)
Dæmpning	Ja, nej
Driver	Strømforsyningsenhed (Strømforsyningsenhed) Strømforsyningsenhed med DALI-interface (Strømforsyningsenhed med DALI-interface)
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende indgangseffekt	40 W, 50 W

Indledende LED-armaturvirkningsgrad	90, 95 lm/W
Startlysstøm	3800 lm, 4800 lm
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgående spænding	220 to 240 V
Startstrøm (A)	19, 22 A
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Materiale	Armaturlhus: aluminium
Materiale	Reflektor: -
Optik	No -
Optikafskærmning	-
Garantiperiode	5 år

Versions



Plainview, nedhængt

Oplysninger om produktet



PlainView_Suspended-
SP140P-1DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-2DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-3DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-4DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-5DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-7DPP.tif

Plainview, nedhængt

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP40

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
------------------	--------------

Generelle oplysninger

CE-mærke	CE-mærket
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Driver medfølger	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Optiktype	No

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥80
Lysstrømtolerance	+/-10%

Mekanik og armaturhus

Farve	hvid
-------	------

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maks. dæmpningsniveau
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	1%
38022999	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	-
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	1%
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	-

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	Ja
38022999	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	Ja
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	Nej

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Order Code	Full Product Name	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	90 lm/W	3800 lm	40 W
38022999	SP140P LED38S/840	90 lm/W	3800 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	95 lm/W	4800 lm	50 W
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	95 lm/W	4800 lm	50 W

Plainview, nedhængt

Order Code	Full Product	Indledende LED- armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
	Name			
38026799	SP140P LED48S/840	95 lm/W	4800 lm	50 W

Order Code	Full Product	Indledende LED- armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
	Name			
	PSU PI3 SM2 L1415			

