



Enkel och flexibel lösning för att designa moderna ljuslinjer i professionella miljöer och butiker

PlainView, nedpendlat

PlainView är en snygg och modern armatur med behagligt ljus av hög kvalitet som även fungerar som ett designelement. Armaturerna har höga kvalitetsspecifikationer och flexibilitet med olika alternativ för ljusflöden. Tack vare dessa funktioner och fördelar ger PlainView idealisk belysning i sådana utrymmen där det finns behov av mjukare ljus i professionella miljöer, till exempel i kontor och utbildningsinstitut samt i receptioner och entréer i butiker.

Fördelar

- Rent och enhetligt ljus
- Många användningsområden
- Enkel att installera och underhålla
- Driftsäker armatur med lång livslängd

Funktioner

- Homogent avslutsfönster
- Kan skapa fristående och kontinuerliga ljuslinjer och finns i infällda och nedpendlade varianter
- Samma moduler används för fristående och kontinuerliga ljusramper vilket ger flexibilitet och förenklar installationen
- Levererar Philips-kvalitet

PlainView, nedpendlat

Användning

- Kontor – cirkulationsområden och allmänna utrymmen
- Utbildning – cirkulationsområden och allmänna utrymmen
- Butiker – allmänbelysning
- Hälso- och sjukvård – cirkulationsområden och allmänna utrymmen

specifikationer

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Ljusfördelningsarmatur	100°
Armaturens huvudfärg	Vit
Anslutning	3-polig tryckanslutning (3-polig tryckanslutning) 5-polig tryckanslutning (5-polig tryckanslutning)
Dimning	Ja, nej
Driftdon	Strömförsörjningsenhet med DALI interface (PSD) Strömförsörjningsenhet (PSU)
Initial korrelerad färgtemperatur	4000 K
Initial ineffekt	40, 50 W
Initialt LED-ljusutbyte	90, 95 lm/W

Initialt ljusflöde	3800, 4800 lm
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220 till 240 V
Ingående ström (A)	19, 22 A
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Material	Armaturomhus: aluminium
Material	Reflektor: -
Optik	No -
Optisk kupa	-
Garantitid	5 år

Versions



Produktinformation

PlainView_Suspended-
SP140P-1DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-2DPP.tif



PlainView, nedpendlat

Produktinformation



PlainView_Suspended-
SP140P-3DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-4DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-5DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-7DPP.tif

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP40

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
------------	----------------

Allmän information

CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Optiktyp	No

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Korr. Färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Mekanik och armaturhus

Färg	Vit
------	-----

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	1%
38022999	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	-
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	1%
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	-

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	Ja
38022999	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	Ja
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	Nej

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	90 lm/W	3800 lm	40 W
38022999	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	90 lm/W	3800 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	95 lm/W	4800 lm	50 W
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	95 lm/W	4800 lm	50 W

