



Proste i elastyczne rozwiązanie pozwalające zaprojektować nowoczesne linie światłne w przestrzeniach specjalistycznych i sklepach

PlainView, do wbudowania

Linie światłne są zawsze modne, dlatego wiemy, że innowacyjność w tej dziedzinie jest kluczowa. Oprawy oświetleniowe PlainView pozwalają zaprojektować nowoczesne, komfortowe i atrakcyjne oświetlenie, a także mogą same być elementem wystroju. Oferują najwyższej jakości parametry i elastyczność oraz różne wartości strumienia światłnego. Dzięki tym cechom i zaletom oprawy PlainView gwarantują doskonałe oświetlenie obszarów komunikacyjnych, takich jak biura, placówki oświatowe oraz reprezentacyjne strefy i wejścia do sklepów.

PlainView, do wbudowania

Korzyści

- Niezwykle jednorodna powierzchnia świecenia
- Wiele zastosowań
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Niezawodna oprawa oświetleniowa o długiej trwałości.

Cechy

- Możliwość stworzenia samodzielnych lub ciągłych linii świetlnych w wersjach do wbudowania i podwieszanych
- Te same moduły są wykorzystywane w samodzielnych lub ciągłych liniach świetlnych, co zapewnia elastyczność zastosowań i ułatwia instalację
- Gwarantowana jakość marki Philips

Zastosowanie

- Biura — ciągi komunikacyjne i przestrzenie wspólne
- Szkolnictwo — ciągi komunikacyjne i przestrzenie wspólne
- Sklepy — oświetlenie ogólne
- Obiekty służby zdrowia — ciągi komunikacyjne i przestrzenie wspólne

Specyfikacje

Temperatura otoczenia	+10 do +40°C
Kolor wiodącej oprawy oświetleniowej	WH
Regulacja strumienia świetlnego	brak, tak
Zasilacz	jednostka zasilająca z interfejsem DALI (PSD) jednostka zasilająca (PSU)
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Moc znamionowa	40 W, 50 W
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	90, 95 lm/W

Znamionowy strumień świetlny	3800 lm, 4800 lm
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie wejściowe	220-240 V
Prąd rozruchowy (A)	19, 22 A
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Wymienne źródło światła	brak
Materiał	Obudowa: aluminium
Materiał	odbłyśnik: -
Okres gwarancji	5 lata

Wersje



PlainView, do wbudowania

Więcej o produkcie



PlainView_Recessed-
RC140B-1DPP.tif



PlainView_Recessed-
RC140B-2DPP.tif



PlainView_Recessed-
RC140B-3DPP.tif



PlainView_Recessed-
RC140B-4DPP.tif



PlainView_Recessed-
RC140B-5DPP.tif



PlainView_Recessed-
RC140B-6DPP.tif



PlainView_Recessed-
RC140B-7DPP.tif



PlainView_Recessed-
RC140B-8DPP.tif

PlainView, do wbudowania

Więcej o produkcie



PlainView_Recessed-
RC140B-9DPP.tif

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak

Zatwierdzenie i Aplikacja

Odporność na uderzenia mech.	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP40

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje ogólne

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie palności	F
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Typ optyki	brak

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	≥80
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Mechanika i korpus

Kolor	WH
-------	----

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom ściemnienia
38023699	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150	1%
38024399	RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150	-
38027499	RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430	1%
38028199	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430	-

Sterowanie i Ściemnianie

PlainView, do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Ściemnialna
38023699	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150	tak
38024399	RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150	brak

Order Code	Full Product Name	Ściemnialna
38027499	RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430	tak
38028199	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430	brak

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa skuteczność światlna oprawy LED	Znamionowy strumień światlny	Moc znamionowa
38023699	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150	90 lm/W	3800 lm	40 W
38024399	RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150	90 lm/W	3800 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Początkowa skuteczność światlna oprawy LED	Znamionowy strumień światlny	Moc znamionowa
38027499	RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430	95 lm/W	4800 lm	50 W
38028199	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430	95 lm/W	4800 lm	50 W

