



# Soluție de iluminat versatilă și rentabilă

## ClearWay gen2

ClearWay gen2 aduce beneficiile tehnologiei LED chiar de la bun început. Această a doua generație de aparate de iluminat are la bază punctele forte ale predecesorului și este concepută pentru a reduce și mai mult costul total al proprietarului sistemului de iluminat. ClearWay gen2 îmbunătățește semnificativ cele mai importante aspecte ale experienței în iluminat stradal, comparativ cu iluminatul convențional. Ideal pentru străzi noi și pentru renovarea instalațiilor existente, această gamă accesibilă de soluții de iluminat îmbină lumina clară, de înaltă calitate cu reduceri semnificative de energie și de costuri de întreținere. Pe scurt, ClearWay gen2 este înseamnă lumina de cea mai bună calitate și toate beneficiile suplimentare ale tehnologiei LED - economisirea de energie și durata mare de viață. Un singur pachet care oferă mai multe beneficii, într-un design mai subțire și mai ușor, fiind astfel și mai ușor de instalat.

### Beneficii

- Toate beneficiile într-un singur de aparat de iluminat
- Ușor de instalat
- Cost inițial scăzut
- Cost total rezonabil al proprietarului sistemului de iluminat
- Fiecare aparat de iluminat individual este identificabil în mod unic, datorită sistemului "Service Tag" Philips

### Caracteristici

- O variantă cu design flexibil care oferă diferite opțiuni, în funcție de necesitățile aplicației
- Design compact și eficient
- Reglarea înclinării fără a mai fi nevoie de deschiderea capacului
- ClearWay gen2 este, de asemenea, dotat cu "rețete de lumină" dedicate care mențin un cer nocturn întunecat.

## Cerere

- Drumuri urbane și rezidențiale
- Piste pentru biciclete și alei pietonale
- Străzi secundare

## Specificații

<b>Tip</b>	BGP307
<b>Sursă de lumină</b>	Modul LED integral
<b>Putere</b>	de la 5,9 W până la 82 W (în funcție de variantă)
<b>Flux luminos</b>	Varianta Core de la 2.250 până la 9.460 lm (sistem) Varianta Performer: de la 700 până la 10.920 lm (sistem)
<b>Randament luminos</b>	Până la 150 lm/W (în funcție de variantă)
<b>Temperatură de culoare corelată</b>	Nucleu: Alb neutru (NW): 4000 K Performer Alb cald (WW): 3000 K Alb neutru (NW): 4000 K
<b>Indice de redare a culorii</b>	NW: 70 WW: 80
<b>Între inere la un flux luminos la durata medie de viață utilă*</b>	Performer: până la L97 Core: min L80
<b>Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 100000 h</b>	10%
<b>Temperatura ambientală de performanță Tq</b>	+25 °C
<b>Temperatură optimă de funcționare</b>	De la -30 °C până la +35 °C (interval mai mare disponibil la cerere)
<b>Balast</b>	Încorporat (modul LED cu balast propriu)
<b>Tensiunea rețelei</b>	220 – 240 V/50 – 60 Hz
<b>Reglarea intensității luminoase</b>	LightWave CityTouch LineSwitch Rețea codificată LumiStep DynaDimmer Reglarea intensității luminoase de la rețea
<b>Opțiuni</b>	Interfață System Ready Soclu Nema cu 5 PINI Soclu Nema cu 7 PINI Flux luminos constant (CLO) Cablul extern: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 m Dispozitiv de protecție contra supratensiunii (până la 10 kV) Reflector lumină de fundal (BL1 și BL2) pentru anumite sisteme optice

<b>Sistem optic</b>	Varianta Core: Distribuție medie (DM) sau Distribuție largă (DW) Varianta Performer: Distribuție îngustă (DN10), Distribuție medie (DM10, DM11, DM12, DM50), Distribuție largă (DW10) Alte sisteme optice premium pentru varianta performer sunt disponibile la cerere
<b>Material</b>	Carcasă: aluminiu turnat sub presiune ridicată Capac: sticlă întărită prin tratare termică, 5 mm
<b>Culoare</b>	Gri deschis standard, (RAL7035), alte culori disponibile la cerere
<b>Conexiune</b>	Cablul sau bloc de conectare prin înșurubare sau, opțional, un conector IP extern
<b>Între inere</b>	Capac de deschidere cu 2 șuruburi Eticheta de service Philips vă ajută la identificarea produsului și vă furnizează pe loc toate informațiile despre produs
<b>Montaj</b>	Montare pe bra: Ø 32-48 sau 48-60 mm Montare în vârful stâlpului: Ø 32-48, 48-60 sau 76 mm Înșurubare opțională cu știft (reductor) Înălțime recomandată pentru montare: 4-18 m Unghi standard de înclinare în vârful stâlpului: de la +0° până la 15° Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra: de la +15° până la -90° Max SCx: 0,0203 m <sup>2</sup>
<b>Compatibilitate SR</b>	Corp de iluminat pregătit pentru balasturile și prizele SR, oferind o platformă standardizată, durabilă în viitor, pentru conectivitate și senzori. Pentru corpurile de iluminat bazate pe SR, trebuie să se utilizeze numai componentele/senzorii cu certificare SR (consultați, de asemenea, <a href="http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting">http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting</a> ). Compatibilitate funcțională a 2 componente/senzori (cu certificare SR) care trebuie să fie utilizate în asociere, precum și posibilitate de a anula orice funcție lineswitch utilizată într-un corp de iluminat bazat pe SR, lucru care trebuie autorizat de furnizorul componentei/senzorului principal. Pentru utilizarea soclului cu 7 pini NEMA la un corp de iluminat bazat pe SR, este necesară o verificare completă a sistemului. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la/la cauza risc de avarie și neconformitate, pentru care Signify nu își poate asuma nicio responsabilitate.

# ClearWay gen2

## Versions



ClearWay gen2 - LED Module 2500 lm

ClearWay gen2 - LED module 1800 lm

### Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Protecție împotriva supraîncălzirii (regim comun/diferențial)	Philips standard surge protection level kV

### General Information

Marcaj CE	CE mark
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Tip capac optic/lentilă	FG
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	NO
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unit
Cod familie de produse	BGP307

### Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	70

### Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montaj pe bra	0°
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Randament luminos orientat în sus	0

### Mechanical and Housing

Culoare	GR
---------	----

### Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
98772800	BGP307 LED25/740 I DM 48/60S	Not applicable
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	Not applicable
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	Not applicable
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	Not applicable
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	Not applicable
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	Not applicable
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	Not applicable
98779700	BGP307 LED84/740 I DM 48/60S	Not applicable
98780300	BGP307 LED99/740 I DM 48/60S	Not applicable
98781000	BGP307 LED109/740 I DM 48/60S	Not applicable
98784100	BGP307 LED25/740 II DM 48/60S	Not applicable
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	Not applicable
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	Not applicable
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	Not applicable
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	Not applicable
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	Not applicable
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	Not applicable
98791900	BGP307 LED84/740 II DM 48/60S	Not applicable
98792600	BGP307 LED99/740 II DM 48/60S	Not applicable
98793300	BGP307 LED109/740 II DM 48/60S	Not applicable
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	Not applicable
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	0% (digital)
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	0% (digital)

### Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
98772800	BGP307 LED25/740 I DM 48/60S	Nu	98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	Nu
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	Nu	98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	Nu
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	Nu	98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	Nu
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	Nu	98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	Nu
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	Nu	98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	Nu
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	Nu	98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	Nu	98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98779700	BGP307 LED84/740 I DM 48/60S	Nu	98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98780300	BGP307 LED99/740 I DM 48/60S	Nu	98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98781000	BGP307 LED109/740 I DM 48/60S	Nu	98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98784100	BGP307 LED25/740 II DM 48/60S	Nu	98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	Nu
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	Nu	98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	Nu	98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	Nu	98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	Nu	98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	Nu	98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	Nu	98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	Nu
98791900	BGP307 LED84/740 II DM 48/60S	Nu	99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
98792600	BGP307 LED99/740 II DM 48/60S	Nu	99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
98793300	BGP307 LED109/740 II DM 48/60S	Nu	99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Da
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Da
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	Nu	99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Da

General Information

Order Code	Full Product Name	Lă ime				Tip de sistem optic
		fascicul de lumină corp de iluminat	Cod familie lămpi	Variantă lampă	Cod familie	
98772800	BGP307 LED25/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED25	-		Distribution medium
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED30	-		Distribution medium
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED35	-		Distribution medium
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED40	-		Distribution medium
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED45	-		Distribution medium
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED54	-		Distribution medium
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED69	-		Distribution medium
98779700	BGP307 LED84/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED84	-		Distribution medium
98780300	BGP307 LED99/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED99	-		Distribution medium
98781000	BGP307 LED109/740 I DM 48/60S	42° x 44°	LED109	-		Distribution medium
98784100	BGP307 LED25/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED25	-		Distribution medium
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED30	-		Distribution medium
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED35	-		Distribution medium
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED40	-		Distribution medium
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED45	-		Distribution medium
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED54	-		Distribution medium
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED69	-		Distribution medium
98791900	BGP307 LED84/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED84	-		Distribution medium
98792600	BGP307 LED99/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED99	-		Distribution medium
98793300	BGP307 LED109/740 II DM 48/60S	42° x 44°	LED109	-		Distribution medium
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED18	-		Distribu ie medie 50
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED25	-		Distribu ie medie 50

Order Code	Full Product Name	Lă ime				Tip de sistem optic
		fascicul de lumină corp de iluminat	Cod familie lămpi	Variantă lampă	Cod familie	
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED30	-		Distribu ie medie 50
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED35	-		Distribu ie medie 50
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED40	-		Distribu ie medie 50
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED45	-		Distribu ie medie 50
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED54	-		Distribu ie medie 50
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED69	-		Distribu ie medie 50
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED84	-		Distribu ie medie 50
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED99	-		Distribu ie medie 50
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED109	-		Distribu ie medie 50
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED120	-		Distribu ie medie 50
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED18	-		Distribu ie medie 50
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED25	-		Distribu ie medie 50
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED30	-		Distribu ie medie 50
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED35	-		Distribu ie medie 50
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED40	4S		Distribu ie medie 50
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	154° - 31° x 54°	LED45	-		Distribu ie medie 50

Order Code	Full Product Name	Lă ime	Cod	Varianta	Tip de sistem
		fascicul de lumină corp de iluminat	familie lămpi		
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED54	-	Distribu ie medie 50
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED69	-	Distribu ie medie 50
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED84	-	Distribu ie medie 50
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED99	-	Distribu ie medie 50
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED109	-	Distribu ie medie 50
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	LED120	-	Distribu ie medie 50
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	LED18	-	Distribu ie medie 11
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	LED25	-	Distribu ie medie 11

Order Code	Full Product Name	Lă ime	Cod	Varianta	Tip de sistem
		fascicul de lumină corp de iluminat	familie lămpi		
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	LED35	-	Distribu ie medie 11
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	LED45	-	Distribu ie medie 11
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	LED54	-	Distribu ie medie 11
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	LED69	-	Distribu ie medie 11
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	LED84	-	Distribu ie medie 11
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	LED99	-	Distribu ie medie 11
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	160° - 42° x 54°	LED109	-	Distribu ie medie 11
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	160° - 42° x 54°	LED120	-	Distribu ie medie 11

## Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos ini ial
98772800	BGP307 LED25/740 I DM 48/60S	2250 lm
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	2700 lm
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	3150 lm
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	3600 lm
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	3960 lm
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	4680 lm
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	5760 lm
98779700	BGP307 LED84/740 I DM 48/60S	7200 lm
98780300	BGP307 LED99/740 I DM 48/60S	8460 lm
98781000	BGP307 LED109/740 I DM 48/60S	9000 lm
98784100	BGP307 LED25/740 II DM 48/60S	2250 lm
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	2700 lm
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	3150 lm
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	3600 lm
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	3960 lm
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	4680 lm
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	5760 lm
98791900	BGP307 LED84/740 II DM 48/60S	7200 lm
98792600	BGP307 LED99/740 II DM 48/60S	8460 lm
98793300	BGP307 LED109/740 II DM 48/60S	9000 lm
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	1584 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos ini ial
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	2175 lm
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	2610 lm
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	3080 lm
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	3520 lm
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	3960 lm
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	4698 lm
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	6160 lm
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	7308 lm
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	8600 lm
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	9460 lm
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	10200 lm
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	1584 lm
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	2175 lm
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	2610 lm
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	3080 lm
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	3520 lm
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	3960 lm
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	4698 lm
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	6160 lm
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	7308 lm
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	8600 lm

## ClearWay gen2

Order Code	Full Product Name	Flux luminos ini ial
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	9460 lm
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	10200 lm
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	1496 lm
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2024 lm
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	2904 lm
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	3696 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos ini ial
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4350 lm
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	5632 lm
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	6786 lm
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	7830 lm
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	8428 lm
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	9030 lm

