



En fleksibel værktøjskasse til detailhandelen til en overkommelig pris

GreenSpace Accent pendel

Med GreenSpace Accent-serien kan butikker og driftsansvarlige skifte fra CDM til LED og få gavn af fordelene ved Philips PerfectAccent-belysningskvaliteten samt betydelige energibesparelser – alt sammen med en attraktiv startinvestering. GreenSpace Accent-pendlen kan monteres på en almindelig 3C-adapter eller på et loftsbeslag med skinnegrænseflade, der gør monteringen hurtig og nem. Kablet kan afkortes til den perfekte længde, så det passer til lysarmaturets installationshøjde. Tøj- og fødevarerbutikker kan udnytte fordelene ved GreenSpace Accent-pendlen med særlige lysnuancer og LED-løsninger, som sætter tøjet og de friske fødevarer i det bedste lys. Læs siderne vedrørende mode og fødevarer i vores katalog og oplev CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat og Fresh Food Champagne.

Fordele

- Rent, robust design
- Alle anvendelser inden for detailhandel
- Belysningsfleksibilitet ud over CDM

Funktioner

- Driver indbygget i kompakt armaturhus
- Lys af høj kvalitet baseret på Philips PerfectAccents-reflektorer
- Lysnuancer til tøjbutikker og LED-løsninger til fødevarerbutikker medfølger
- Kablet kan afkortes til den ønskede længde og monteres på skinne eller i loftet

GreenSpace Accent pendel

Anvendelsesområder

- Fødevarehandel
- Tøjbutikker
- Hotel og restaurant

Specifikationer

Tilretningsmuligheder fra vandret position	til °
Tilretningsmuligheder fra lodret position	til °
Omgivende temperatur	+10 til +35 °C +10 til +40 °C
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Armaturlens til strålespredning	24°, 30°, 38°
Armaturets primære farve	Sort, hvid, sølv
Tilslutning	Løse ledere/kabler (Løse ledere/kabler)
Dæmpning	Ja, nej
Driver	Strømforsyningsenhed (Strømforsyningsenhed) Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade (Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade) Strømforsyningsenhed med DALI-interface (Strømforsyningsenhed med DALI-interface)
Indledende korreleret farvetemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K

Indledende indgangseffekt	14.4 W, 22 W, 23.5 W, 25.5 W
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	86, 105.88235294117646, 110.63829787234043, 114.58333333333333, 114.8936170212766, 118.05555555555556, 119.14893617021276 lm/W
Startlysstøm	1650 lm, 1700 lm, 1900 lm, 2600 lm, 2700 lm, 2800 lm
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgående spænding	220 to 240 V
Startstrøm (A)	18.6, 20.4 A
Lyskildefarve	-, 827 Varm hvid, 830 Varm hvid, 840 Neutral hvid, frisk kød
Udskiftelig lyskilde	Nej
Materiale	Beslag:
Materiale	Forkoblingsboks:
Materiale	Armaturlens: aluminium
Materiale	Reflektor: belægning af polykarbonat/aluminium
Optik	Bredstrålende, mB Medium beam, vWB Very wide beam
Optikafskærmning	Polykarbonat
Armaturlens med hældningsvinkel	Standardhældningsvinkel, stolpetop: Standardhældningsvinkel, sidemontering:
Type	PT320T
Garantiperiode	5 år

Versions



GSA Pendant Track Mounted



GSA Pendant Track Mounted



GSA Pendant Ceiling Mounted

GreenSpace Accent pendel

Oplysninger om produktet



GreenSpace Accent Pendant
PT320T C-1



GreenSpace Accent Pendant
PT320T C-2



GreenSpace Accent Pendant
PT320T BBS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T



GreenSpace Accent Pendant
PT320T RPS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T BCS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T SOS

GreenSpace Accent pendel

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Generelle oplysninger	
Lyskildens strålevinkel	120 °
CE-mærke	CE-mærket
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Optikafskærmning/linsetype	PM
Driver medfølger	Ja
ENEC-mærke	ENEC mark
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Produktseriekode	PT320T
Service-kode	Ja
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Maks. dæmpningsniveau	Velegnet til vilkårlig omkobling
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	+10 til +40 °C	-	Ja
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	+10 til +40 °C	1%	Ja
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	+10 til +40 °C	-	Ja
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	+10 til +35 °C	1%	Nej
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	+10 til +40 °C	1%	Ja
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	+10 til +40 °C	1%	Ja
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	+10 til +40 °C	1%	Ja

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	Nej
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	Ja
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	Nej
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	Ja
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	Ja
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	Ja

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product				
	Name	Sokkel	Forkobling	Glødetrådtest	Optiktype
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-	-	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	MB
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	-	-	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	MB
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-	-	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	MB
39151500	PT320T LED19S/FMT	-	-	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	VWB

Order Code	Full Product				
	Name	Sokkel	Forkobling	Glødetrådtest	Optiktype
	PSD-VLC VWB BK				
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	-	-	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	MB
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	-	-	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	MB
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	-	-	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	Bredstrålende

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (1/2)

GreenSpace Accent pendel

FullIndledende						FullIndledende					
Order	Product	Indlendendo	korreleret	Indledende	Indledende LI	Order	Product	Indlendendo	korreleret	Indledende	Indledende LED-
Code	Name	kromaticitet	farvetemperatur	farvegengivelsesindeks	armaturvirkni	Code	Name	kromaticitet	farvetemperatur	farvegengivelsesindeks	armaturvirkningsgrac
39145400	PT320T	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	114,58333333333333	39152200	VLC				
	LED17S/	SDCM<3			lm/W		VWB BK				
	827 PSU						PT320T	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	110,63829787234043
	MB WH						LED27S/	SDCM<3			lm/W
39153900	PT320T	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766	39154600	827				
	LED27S/	SDCM<3			lm/W		PSD-				
	830						VLC MB				
	PSD-						BK				
39146100	PT320T	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556	39155300	PT320T	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276
	LED17S/	SDCM<3			lm/W		LED27S/	SDCM<3			lm/W
	830						840				
	PSU MB						PSD-				
39151500	PT320T	(0.406, 0.350)	3000 K	≥85	86 lm/W	39155300	VLC MB				
	LED19S/	SDCM<3					BK				
	FMT						PT320T	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646
	PSD-						LED27S/	SDCM<3			lm/W
							PW930				
							PSD-				
							VLC WB				
							SI				

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (2/2)

		Indledende	
Order Code	Full Product Name	Startlysstrøm	indgangseffekt
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	2700 lm	23.5 W
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	1700 lm	14.4 W
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	1900 lm	22 W

		Indledende	
Order Code	Full Product Name	Startlysstrøm	indgangseffekt
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	2600 lm	23.5 W
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	2800 lm	23.5 W
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	2700 lm	25.5 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	hvid
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	hvid
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	Sort
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	Sort, RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Farve
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	Sort
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	Sort
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	sølv

		Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	-
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	-

		Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	-
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	-
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	0,01 %

GreenSpace Accent pendel

