PHILIPS

Lighting



Monipuolinen ja edullinen valikoima myymäläkäyttöön

GreenSpace Accent Pendant

GreenSpace Accent -valikoiman ansiosta vähittäismyymälöissä ja rakennuksissa on helppo siirtyä CDM-valaistuksesta LED-valaistukseen. Näin päästään nauttimaan Philips PerfectAccent -valon laadusta ja energiansäästöstä kohtuullisella alkuinvestoinnilla. GreenSpace Accent Pendant voidaan asentaa tavalliseen 3C-sovittimeen tai alakatossa kulkevaan kiskoon nopeasti ja helposti. Kaapeli voidaan katkaista, jotta valaisin asennetaan tarkalleen oikealle korkeudelle. Muoti- ja elintarvikemyymälöitä varten GreenSpace Accent Pendant on saatavana erityistehosteilla varustettuna, jotta vaatteet ja ruoka näkyvät parhaassa valossa. Muoti- ja elintarvikekuvaston sivuilla on lisätietoja CrispWhite-, PremiumWhite-, Fresh Food Meat- ja Fresh Food Champagne -vaihtoehdoista.

Hyödyt

- Selkeä ja kestävä muotoilu
- Soveltuu kaikenlaisiin myymäläkohteisiin
- CDM-tuotteet ylittävää joustavuutta valaistukseen

Ominaisuudet

- Virtalähde integroitu pienikokoiseen runkoon
- Erinomainen valonlaatu Philips PerfectAccent -heijastimilla
- Mukana valaistusvaihtoehtoja muodille ja LED-reseptejä elintarvikkeille
- Voidaan asentaa kiskoon tai alakattoon, kaapelin voi lyhentää.

Käyttökohteet

- Elintarvikemyymälät
- Vaatemyymälät
- Hotellit ja ravintolat

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

GreenSpace Accent Pendant

Spesifikaatiot

Tähtäysmahdollisuudet vaakasuunnasta	- °
Tähtäysmahdollisuudet pystysuunnasta	- °
Käyttölämpötila	+10 ... +35 °C
	+10 ... +40 °C
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valaisimen valokeilan hajautus	24°, 30°, 38°
Valaisimen pääväri	Hopea, musta, musta RAL 9004, valkoinen
Liitäntä	Vapaat johtimet (Vapaat johtimet)
Himmennys	Ei, kyllä
Liitäntälaite	Tehonsyöttöyksikkö (PSD)
	Tehonsyöttöyksikkö (PSU)
	Virtalähdeyksikkö (Virtalähdeyksikkö)
Vastaava alkuvärilämpötila	2700 K, 3000 K, 4000 K
Ottoteho alussa	14.4 W, 22 W, 23.5 W, 25.5 W
LED-valaisimen tehokkuus alussa	86, 105.88235294117646, 110.63829787234043, 114.58333333333333, 114.8936170212766, 118.05555555555556, 119.14893617021276 lm/W

Valovirta alussa	1650 lm, 1700 lm, 1900 lm, 2600 lm, 2700 lm, 2800 lm
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	220 - 240 V
Kytkentävirta (A)	18.6, 20.4 A
Valonlähteen väri	-, 827 Lämmin valkoinen, 830 Lämmin valkoinen, 840 Neutraali valkoinen, tuore liha
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Materiaali	Valaisinvarsi; kiinnike:
Materiaali	Liitäntälaitekotelo:
Materiaali	Runko: alumiini
Materiaali	Heijastin: polykarbonaatti
Optiikka	MB | Keskileveä keila, vWB | Erittäin leveä keila, wB | Leveä keila
Optinen kupu	Polykarbonaatti
Rungon kallistuskulma	Vakiokallistuskulma pylvään päässä: Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa:
Tyyppi	PT320T
Takuuaika	5 vuotta

Versions



GSA Pendant Track Mounted



GSA Pendant Track Mounted



GSA Pendant Ceiling Mounted

Tuotetiedot



GreenSpace Accent Pendant
PT320T C-1



GreenSpace Accent Pendant
PT320T C-2

GreenSpace Accent Pendant

Tuotetiedot



GreenSpace Accent Pendant
PT320T BBS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T



GreenSpace Accent Pendant
PT320T RPS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T BCS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T SOS

GreenSpace Accent Pendant

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK02
IP-luokka	IP20

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220 - 240 V

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PM
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	PT320T

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovuotoleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Ympäristölämpötila-alue	Suurin himmennystaso	Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	+10 ... +40 °C	-	Kyllä
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	+10 ... +40 °C	1%	Kyllä
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	+10 ... +40 °C	-	Kyllä
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	+10 ... +35 °C	1%	Ei
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	+10 ... +40 °C	1%	Kyllä
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	+10 ... +40 °C	1%	Kyllä
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	+10 ... +40 °C	1%	Kyllä

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	Ei
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	Kyllä
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	Ei
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	Kyllä
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	Kyllä
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta	Liitäntälaite	Hehkulankatesti	Optiikan tyyppi
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	MB
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	MB
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	MB
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	VWB

Order Code	Full Product Name	Kanta	Liitäntälaite	Hehkulankatesti	Optiikan tyyppi
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	MB
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	MB
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	-	-	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	WB

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

GreenSpace Accent Pendant

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	Alun värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus aluss
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	(0.46, 0.41) SDCM<3	2700 K	≥80	114,58333333333333 lm/W
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-	(0.406, 0.350) SDCM<3	3000 K	≥85	86 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	Alun värintoistoindeksi	LED-valaisimen tehokkuus alussa
	VLC VWB BK				
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	(0.46, 0.41) SDCM<3	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	2700 lm	23.5 W
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	1700 lm	14.4 W
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	1900 lm	22 W

Order Code	Full Product Name	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	2600 lm	23.5 W
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	2800 lm	23.5 W
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	2700 lm	25.5 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	Valkoinen
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	Valkoinen
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	Musta
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	Musta RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Väri
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	Musta
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	Musta
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	Hopea

-

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	-
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	-

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	-
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	-
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	0,01 %

GreenSpace Accent Pendant

© 2021 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2021, Kesäkuu 23 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.