



Pequeno no tamanho, grande na qualidade

TrueFashion

TrueFashion é a família de projetores LED que responde às necessidades de miniaturização e apresentação de revendedores especializados. Em primeiro lugar, estes focos em miniatura com detalhes precisos e nítidos oferecem um design contemporâneo e integram-se perfeitamente no interior da sua loja para um visual personalizado. Em segundo lugar, proporciona um efeito de acentuação de alta qualidade graças à sua inovadora tecnologia de lente OptiAccent (FPO), que oferece um feixe de maior intensidade central sem luz dispersa para maximizar a relação de contraste e, assim, otimizar o efeito de acentuação. Especialmente em aplicações exigentes de foco estreito (12D) e foco (18D), a diferença do OptiAccent para as óticas Chip on Board e de refletor é como do dia para a noite. O OptiAccent também reduz o encandeamento direto por um fator de 5 para permitir um conforto visual superior. Por último, a família TrueFashion também conta com os espetros de luz; as tonalidades LED da Philips especialmente concebidas melhoram as cores (saturação) e os brancos, além de oferecerem um elevado grau de fidelidade (>CRI 90). É assim que a gama TrueFashion assegura uma experiência de iluminação superior nas suas aplicações de revenda.

Benefícios

- · Efeito de acentuação dramático e de elevado impacto
- · Instalação de iluminação discreta e flexível
- · Brancos brilhantes, pretos nítidos e cores vibrantes
- · Maior conforto visual

Características

- · Cabeça de foco em miniatura no diâmetro de 66 mm para o Mini e de 80 mm para o tamanho Compact
- Tecnologia de lente OptiAccent (FPO) para maximizar a intensidade central (até 40%), eliminando a luz dispersa/o halo em comparação com um sistema ótico tradicional de refletor e LED Chip-On Board, oferecendo assim uma acentuação de alto contraste por oposição a um efeito luminoso plano e difusa (apenas na variante Compact)
- Tonalidades LED Philips: PremiumWhite e PremiumColor, IRC>90 e 3000 K (consulte o seu contacto de vendas para outros pedidos)
- Acabamento de pintura em branco ou preto (consulte o seu contacto de ventas para outros pedidos)
- · Ponto de feixe estreito suplementar de 6° com feixe central Candela de 64K
- Gama completa de difusão de feixe: $6^{\circ}/12^{\circ}/18^{\circ}/24^{\circ}/30^{\circ}/36^{\circ}$ (6° em TrueFashion Highlight e 12° , 24° , 36° apenas na variante Compact)

Aplicação

- · Moda
- · Retalho
- Hotéis
- · Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas

Avisos e Segurança

- · A luminária deve ser montada fora do alcance do braço
- A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e a respetiva cablagem deve estar em conformidade com os regulamentos elétricos do IEE ou requisitos nacionais mais recentes.

Versions



ST714T BK 12S TrueFashion2 compact-driver-in-track



ST705T BK TrueFashion2 mini

ST705T WH TrueFashion2 mini






ST704T BK 20S TrueFashion2 mini-driver-in-track

Versions





ST704T WH 20S TrueFashion2 mini-driver-in-track

Desenho dimensional

















Marca CE	Sim
Driver incluído	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	_
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650
	°C, duração 30 s
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Color rendering index (CRI)	≥90
Funcionamento e caraterísticas el	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Temperatura	
Amplo intervalo de temperatura	+10 a +35 °C
ambiente	
Aprovação e aplicação	
Classe de proteção IEC	Classe de
	segurança II
Código de proteção mecânica contra	IK02
impactos	
Código de proteção de entrada	IP20
Desempenho inicial (em conformio	dade com a IEC)
Cromaticidade inicial	(0.422, 0.386)
	SDCM <2
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação	Não aplicável
aleatória	

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST714T
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST714T
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST714T
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST705T
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST714T
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST714T
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST714T
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST714T
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST714T
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	ST714T
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST705T
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	ST705T
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST705T
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST715T
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	ST715T
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST715T
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST715T
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	ST715T
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST715T
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST715T
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	ST715T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST715T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST715T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST715T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	ST715T
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST704T
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST704T
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST704T

Caraterísticas técnicas da luz

		Eficiência		
		luminosa		
		(nominal)	Fluxo	
Order Code	Full Product Name	(Nom.)	Luminoso	Tipo de ótica
01261500	ST714T 20S/PC930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO12 BK			12°
01263900	ST714T 27S/PC930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO18 BK			18°
01265300	ST714T 27S/PC930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO24 BK			24°

		Eficiência		
		luminosa		
		(nominal)	Fluxo	
Order Code	Full Product Name	(Nom.)	Luminoso	Tipo de ótica
01270700	ST705T 20S/PC930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU CLM18 BK			18°
01260800	ST714T 20S/PW930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO12 WH			12°
01262200	ST714T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO18 WH			18°

		Eficiência luminosa		
		(nominal)	Fluxo	
Order Code	Full Product Name	(Nom.)	Luminoso	Tipo de ótica
01264600	ST714T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO24 WH			24°
01266000	ST714T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO30 WH			30°
01267700	ST714T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO36 WH			36°
01268400	ST714T 27S/PC930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO36 WH			36°
01269100	ST705T 20S/PW930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU CLM18 WH			18°
01271400	ST705T 20S/PW930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSD CLM18 WH			18°
01272100	ST705T 20S/PW930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU CLM30 WH			30°
01248600	ST715T 20S/PW930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO12 WH			12°
01249300	ST715T 20S/PW930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSD FPO12 WH			12°
01251600	ST715T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO18 WH			18°
01253000	ST715T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO24 WH			24°

		Eficiência		
		luminosa		
		(nominal)	Fluxo	
Order Code	Full Product Name	(Nom.)	Luminoso	Tipo de ótica
01254700	ST715T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSD FPO24 WH			24°
01256100	ST715T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO30 WH			30°
01257800	ST715T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO36 WH			36°
01258500	ST715T 27S/PW930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSD FPO36 WH			36°
01250900	ST715T 20S/PC930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO12 BK			12°
01252300	ST715T 27S/PC930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO18 BK			18°
01255400	ST715T 27S/PC930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO24 BK			24°
01259200	ST715T 27S/PC930	111 lm/W	2.900 lm	Abertura de feixe
	PSU FPO36 BK			36°
01275200	ST704T 20S/PC930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU CLM18 BK			18°
01274500	ST704T 20S/PW930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU CLM18 WH			18°
01276900	ST704T 20S/PW930	97 lm/W	1.800 lm	Abertura de feixe
	PSU CLM30 WH			30°

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21 W
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	29 W
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	27 W
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21 W
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	21 W
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	29 W
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	27 W
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	29 W
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26,5 W
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	26,5 W
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	21 W
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	21 W
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	21 W
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	21 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	21 W
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	29 W
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	27 W
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	27 W
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	29 W
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26,5 W
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	26,5 W
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21 W
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	29 W
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	27 W
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	26,5 W
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21 W
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	21 W
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	21 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Não
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Não
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Não
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Não
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Não
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Não
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Não
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Não
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Não
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Sim
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Não
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Não
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Sim
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Não
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Não
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Não
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Não
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Sim
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Não
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Não
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Não
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Não
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Não
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Não
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Não

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Preto
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Preto
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Preto
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Preto
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Branco
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Branco
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Branco
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Branco
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Branco
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Branco
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Branco
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Branco
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Branco
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Branco
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Branco
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Branco
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Branco
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Branco
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Branco
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Branco
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Preto
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Preto
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Preto
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Preto
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Preto
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Branco
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Branco



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.