



Energooszczędne oprawy oświetleniowe LED

Oprawa Ledinaire WL060V do montażu naściennego

Linia produktów Ledinaire firmy Philips obejmuje popularne, energooszczędne oprawy oświetleniowe LED, z których każda charakteryzuje się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Korzyści

- Energooszczędne diody LED
- Jakość i niezawodność produktów Philips
- Konkurencyjna cena
- Szeroka gama zastosowań do wnętrz

Cechy

- Nowoczesne, dyskretne wzornictwo
- Dwie wartości strumienia świetlnego i rozmiary; 1100 lm przy średnicy 30 cm, 1700 lm przy średnicy 35 cm
- Klasa szczelności IP44 — doskonała do zastosowań wewnętrznych, również w toaletach
- Półprzezroczysty klosz oprawy gwarantujący równomierne oświetlenie
- Wersja z czujnikiem ruchu i światła dziennego

Zastosowanie

- Korytarze
- Klatki schodowe
- Strefy wejścia do budynków

Specyfikacje

Oprawa Ledinaire WL060V do montażu naściennego

Temperatura otoczenia	-20 do +40°C
Kąt rozsyłu światła	120°
oprawy oświetleniowej	
Kolor wiodący oprawy oświetleniowej	WH
Regulacja strumienia świetlnego	brak
Zasilacz	jednostka zasilająca (PSU)
Moc znamionowa	12 W, 18.5 W

Znamionowy strumień świetlny	1100 lm, 1700 lm
Instalacja	Możliwe okablowanie przelotowe
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Wymienne źródło światła	brak
Materiał	Obudowa: polipropylen
Klosz	Polymethyl methacrylate
Okres gwarancji	3 lata

Wersje



Więcej o produkcie



Ledinaire Wall-mounted detail product photo



Ledinaire Wall-mounted detail product photo

Oprawa Ledinaire WL060V do montażu naściennego

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

Zatwierdzenie i Aplikacja

Odporność na udary mech.	IK03
Kod klasy szczelności IP	IP44

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje ogólne

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie palności	NO
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Typ optyki	120

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	>80
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	90 lm/W
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Mechanika i korpus

Kolor	WH
-------	----

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,005 %
--	---------

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Order Code	Full Product Name	Znamionowy strumień świetlny	Moc znamionowa
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	1100 lm	12 W
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	1700 lm	18.5 W

Oprawa Ledinaire WL060V do montażu naściennego

