



LED pur și simplu excelent

Ledinaire cu montaj pe perete WL060V

Gama Ledinaire conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard, fiecare dintre ele fiind dotate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Economii de energie
- Acoperire pentru aplicare extinsă

Caracteristici

- Design modern, discret
- Două pachete de flux luminos și dimensiuni; 1100 lm 30 cm, 1700 lm 35 cm
- Grad de protecție IP44, ideal pentru aplicații de interior
- Capac transparent integral care asigură un efect luminos omogen
- Senzor opțional de detectare a mișcării și a luminii naturale

Cerere

- Coridoare
- Casa scărilor
- Zone de intrări

Specificații

Temperatură ambientală	-20 to +40 °C
Lățimea fluxului luminos al corpului de iluminat	120°

Culoarea principală a corpului de iluminat	WH
Reglarea intensității luminoase	Nu
Balast	Power supply unit (PSU)

Ledinaire cu montaj pe perete WL060V


Putere de intrare inițială	19.5 W
Flux luminos inițial	1700 lm
Montaj	Este posibil cablajul continuu
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830, alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Material	Carcasă: polipropilenă
Capac optic	Polymethyl methacrylate
Perioadă de garanție	3 ani

Versions



Detalii produs



Ledinaire Wall-mounted detail product photo



Ledinaire Wall-mounted detail product photo

Ledinaire cu montaj pe perete WL060V

Application conditions

Interval temperatură ambientală	-20 to +40 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Approval and application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP44

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Operating and electrical

Tensiune de intrare	220-240 V
---------------------	-----------

General information

Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Marcaj CE	CE mark
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	NO
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Comandă încorporată	MDU
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Tip de sistem optic	120

Initial performance (IEC compliant)

Indice inițial de redare a culorii	>80
Randament luminos LED inițial	90 lm/W
Flux luminos inițial	1700 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Putere de intrare inițială	19.5 W

Mechanical and housing

Culoare	WH
---------	----

Over time performance (IEC compliant)

Rată de defectare balast la 5.000 h	0,005 %
-------------------------------------	---------

Initial performance (IEC compliant)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Temperatură de culoare inițială corelată
33913999	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM ≤5	3000 K
33914699	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	4000 K

Ledinaire cu montaj pe perete WL060V

