



Jednoducho skvelé LED svietidlo

Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu

Rad Ledinaire obsahuje výber dostupných populárnych svietidiel LED, z ktorých každé ponúka vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Úspora energie
- Vhodné pre širokú škálu uplatnenia

Vlastnosti

- Moderný, nenápadný dizajn
- Dve verzie svetelného toku a veľkosti: 1 100 lm (30 cm), 1 700 lm (35cm)
- Stupeň ochrany IP44 je ideálny na použitie v interiéroch
- Úplná priehľadnosť krytu zabezpečuje rovnomerné osvetlenie
- Voliteľná detekcia pohybu a snímač denného svetla

Aplikácie

- Chodby
- Schodiská
- Vstupné priestory

Špecifikácia

Teplota okolia	-20 až +40 °C
Rozptyl svetelného lúča svietidla	120°
Hlavná farba svietidla	Biela
Stmievanie	Nie
Napájač	Power supply unit (PSU)

Počiatočný príkon	12 W, 18.5 W, 19.5 W
Počiatočný svetelný tok	1100 lm, 1700 lm
Montáž	Možnosť priebežného prekáblovania
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela, 840 neutrálna biela

Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu

Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Materiál	Teleso: polypropylén

Optický kryt	Polymethyl methacrylate
Záručná lehota	3 roky

Versions



Podrobnosti o produkte



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo

Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu

-	
Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,005 %
Podmienky použitia	
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nepoužíva sa
Schválenie a použitie	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP44
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220-240 V
Všeobecné informácie	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 °
Značka CE	CE mark
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	NO
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 unit
Typ optiky	120
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Poč. index podania farieb	>80
Počiatočná účinnosť LED svetidla	90 lm/W
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Mechanické časti a teleso	
Farba	Biela

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	-
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	-
33911599	WL060V LED17S/830 PSU II WH	-
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	-
33913999	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	MDU
33914699	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	MDU

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočný svetelný tok	Počiatočný príkon
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM ≤5	3000 K	1100 lm	12 W
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	4000 K	1100 lm	12 W
33911599	WL060V LED17S/83	(0.43, 0.40) SDCM ≤5	3000 K	1700 lm	18.5 W

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočný svetelný tok	Počiatočný príkon
	O PSU II WH				
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	4000 K	1700 lm	18.5 W
33913999	WL060V LED17S/83	(0.43, 0.40) SDCM ≤5	3000 K	1700 lm	19.5 W

Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočný svetelný tok	Počiatočný prikon
	0 PSU MDU II WH				
33914699	WL060V LED17S/84	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	4000 K	1700 lm	19.5 W
	0 PSU MDU II WH				

