



Coreline Bollard alacsony parkvilágító

Coreline alacsony parkvilágító

A Coreline Bollard alacsony parkvilágító az éjszakai tájékozódást segíti parkokban és egyéb közterületeken. Diszkrét dizájnjának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a legtöbb városképbe.

Előnyök

- Kellemes fény
- Könnyen felszerelhető
- Energiát takarít meg a hagyományos technológiához képest

Szolgáltatások

- Rendszerszinten 1000 lm fénykibocsátás
- 1 m-es magasság
- IP65 / IK10
- Meleg fehér és semleges fehér színben kapható
- Szimmetrikus és aszimmetrikus optikával készül
- Talajhoz rögzítő horgonnyal

Alkalmazás

- Nyílt terek: parkok, terek és játszóterek
- Gyalog- és kerékpárutak
- Parkolók

termékjellemzők

Környezeti hőmérséklet	-40 to +50 °C között
A lámpatest fő színe	DGR
Előtét	Power supply unit (PSU)
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	3000 K, 4000 K

Kezdeti bemeneti feszültség	12 W, 13 W
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	80, 85 lm/W
Kezdeti fényáram	1000 lm

Coreline alacsony parkvilágító

Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Bemeneti feszültség	220-240 V
A fényforrás színe	Meleg fehér, semleges fehér

Cserélhető fényforrás	Nem
Optika	Aszimmetrikus, szimmetrikus
Optikai bura	Polycarbonate

Versions



LED Module 1000 lm

Tartozékok



Ordercode 38379400

Coreline alacsony parkvilágító

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10
Tűlfeszültség-védelem (közös/különbbségi)	6/8 kV

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Általános információ

CE jelölés	CE mark
Optikai burra/lencse típusa	O
Az előtét tartozék	Igen
Gyűlékonysági jelzés	NO
Fényforráscsalád kódja	LED10
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	1 unit
A fényforrások száma	1

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színvisszaadási index	>80
Kezdeti fényáram	1000 lm

Technikai adatok

Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopcsúcs	-
Felfelé irányuló sugárzás optikai hatásfoka	50

Mechanika és tokozás

Szín	DGR
------	-----

Általános információ

Order Code	Full Product Name	A lámpatest fényszóródása	A fényforrás színe	Az optika típusa
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	135°	Meleg fehér	Aszimmetrikus
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	135°	Semleges fehér	Aszimmetrikus
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	360°	Meleg fehér	Szimmetrikus
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	360°	Semleges fehér	Szimmetrikus

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	3000 K
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	4000 K

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	3000 K
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	4000 K

