



Bornă luminoasă Coreline

Bornă luminoasă Coreline

Borna luminoasă Coreline este o bornă luminoasă profesională care va ghida persoanele pe timp de noapte și se va integra foarte bine în majoritatea peisajelor urbane datorită designului său discret.

Beneficii

- Lumină confortabilă
- Ușor de instalat
- Consum redus de energie comparativ cu lămpile convenționale

Caracteristici

- Flux luminos de 1000 lm
- Înălțime 1 m
- IP65/IK10
- Disponibilă în alb cald și alb neutru
- Disponibilă cu sistem optic simetric și asimetric
- Accesoriu de ancorare pentru seciunea la sol

Cerere

- Spații exterioare deschise: parcuri, piețe, locuri de joacă
- Trotuare și piste pentru biciclete
- Parcări

Specificații

Temperatură ambientală	-40 to +50 °C
Culoarea principală a corpului de iluminat	DGR
Balast	Power supply unit (PSU)

Temperatură de culoare corelată inițială	3000, 4000 K
Putere de intrare inițială	12, 13 W

Bornă luminoasă Coreline

Randament luminos	80, 85 lm/W
LED ini ial	
Flux luminos ini ial	1000 lm
Frecven ă de intrare	50 sau 60 Hz
Tensiune de intrare	220-240 V

Culoare sursă de lumină	Alb cald, alb neutru
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Sistem optic	Asimetric, simetric
Capac optic	Polycarbonate

Versions



LED Module 1000 lm

Accesorii



Ordercode 38379400

Bornă luminoasă Coreline

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK10
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	6/8 kV

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

General Information

Marcaj CE	CE mark
Tip capac optic/lentilă	O
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	NO
Cod familie lămpi	LED10
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Număr de surse de lumină	1

Initial Performance (IEC Compliant)

Indice inițial de redare a culorii	>80
Flux luminos inițial	1000 lm

Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-
Randament luminos orientat în sus	50

Mechanical and Housing

Culoare	DGR
---------	-----

General Information

Order Code	Full Product Name	Lăme fascicul de lumină corp de iluminat		
		Culoare sursă de lumină	Tip de sistem optic	
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	135°	Alb cald	Asimetric
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	135°	Alb neutru	Asimetric
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	360°	Alb cald	Simetric
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	360°	Alb neutru	Simetric

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	3000 K
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	4000 K

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare inițială corelată
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	3000 K
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	4000 K

