



Smart Post-top G3-BGP161

Smart Post-top G3

Smart Post Top G3 kế thừa phong cách và mẫu mã cổ điển của thế hệ trước, tuy nhiên hiệu suất của hệ thống và chất lượng ánh sáng đã được cải thiện. Thiết kế quang học tối ưu của Smart Post Top G3 giúp thúc đẩy tính sự đồng nhất theo phương ngang và đứng. Thiết kế hệ thống nhiệt hiệu quả cao đảm bảo khả năng truyền nhiệt tối đa và tuổi thọ LED lâu hơn. Hệ thống đèn hoạt động ổn định bình thường trong cả môi trường nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Tuổi thọ dự kiến 11 năm, giảm tần suất bảo trì và chi phí (dựa trên tuổi thọ định mức 50.000 giờ và 12 giờ hoạt động mỗi ngày). Mang lại bầu không khí thư thái và an toàn cho sân vườn, khu dân cư, sân, đường phụ, quảng trường, công viên và sân chơi.

Lợi ích

- Hiệu suất chiếu sáng nổi bật
- Chất lượng ổn định
- Thân thiện với môi trường

Tính năng


- Độ đồng nhất cao $SDCM \leq 4$, lên đến 92 lm/w, hiệu suất hệ thống cao, độ sáng lên tới 2500lm, $CRI > 70$ hiển thị màu sắc trung thực.
- Tuổi thọ 50.000 giờ trong điều kiện L70B50 IP65, IK07, chống nước và chống sốc, sơn chống ăn mòn, vỏ nhôm, chóa quang học bằng polycarbonate chống tia UV.
- Tuân thủ các yêu cầu hạn chế vật liệu của RoHS, tiết kiệm năng lượng so với chiếu sáng truyền thống.

Ứng dụng

- khu dân cư, lối đi, công viên, v.v...

Smart Post-top G3

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Dấu CE	-
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gán trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Mã dòng bóng đèn	-
Nguồn sáng có thể thay thế	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	-
Kiểu chụp quang học	Nắp Acrylic và chóa quang học mờ nhẹ với độ phản quang cao
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Loại quang học ngoài trời	Đối xứng
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Tỷ số ánh sáng phát ra hướng lên	0
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	4/2 kV
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối đa	Không áp dụng

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	
			Quang thông	
911401834598	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 GM	Ánh sáng trắng ấm	3000 K	2.300 lm
911401834698	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM	Ánh sáng trắng ấm	3000 K	2.300 lm
911401834798	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM	Trắng trung tính	4000 K	2.500 lm
911401834898	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM	Trắng trung tính	4000 K	2.500 lm

Vận hành và điện

Smart Post-top G3

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401834598	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 GM	27 W
911401834698	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM	27 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401834798	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM	29 W
911401834898	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM	29 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Màu vỏ đèn
911401834598	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 9006 GM	Xám
911401834698	BGP161 LED2300/WW PSU 220-240V 7043 GM	Ghi sẫm

Order Code	Full Product Name	Màu vỏ đèn
911401834798	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM	Xám
911401834898	BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 7043 GM	Ghi sẫm

