



FlexAccent G2: calidad de luz excelente

FlexAccent G2

FlexAccent G2 es un producto de iluminación de acentuación LED funcional que ofrece una gran calidad de luz, color excepcional, diseño compacto y opción de modo personalizado. Ofrece una gama de colores optimizada que mejora el aspecto de la mercadería con la tecnología LED PremiumWhite CoB. FlexAccent G2 crea un efecto de iluminación muy "verdadera": el reemplazo real de CDM-Elite con una producción/cabezal de 1000 lm a 3500 lm. Se puede utilizar en centros comerciales, comercios, tiendas de moda, etc.

Beneficios

- Calidad de luz, influye de forma positiva sobre la experiencia de compra del cliente
- Diseño compacto y elegante para facilitar la instalación
- Variedad: distintos paquetes de lúmenes, CCT y tipos de montaje para adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes

Características

- 3 tipos de formatos: carril/empotrado/rejilla
- Opción de IRC alto, IRC 80 o 90
- Luz "verdadera" (3000 K): PremiumWhite
- Gran fiabilidad, 30 000 horas (L70B50 a 25 °C)

Aplicaciones

- Centro comercial ComercioTienda de moda

FlexAccent G2

Versions



ST391T TW



RS391B



GD391B_2XLED



GD391B 1XLED



ST391T

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-15 a +35 °C
Nivel máximo de regulación	No aplica
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No

Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque mecánico	IK03
Código de protección de entrada	IP20

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	220 a 240 V
--------------------	-------------

Funcionamiento de emergencia

Ángulo del haz de fuente de luz	- °
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tipo lente/cubierta óptica	Lente
Driver incluido	No
Test del hilo incandescente	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s
Tipo de óptica	-

Información general

Cromacidad inicial	SDCM<4
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%

Datos técnicos de la luz

Color	Blanco
-------	--------

Información general (1/2)

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Índice de reproducción cromática	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
911401501641	ST391T LED30/840 PSU-E WB TW	4000 K	>80	83,78 lm/W	3100 lm
911401501741	ST391T LED30/840 PSU-E NB TW	4000 K	>80	83,78 lm/W	3100 lm
911401501841	ST391T LED30/830 PSU-E MB TW	3000 K	>80	83,78 lm/W	3100 lm
911401501941	ST391T LED20/940 PSU-E WB TW	4000 K	>90	78,43 lm/W	2000 lm
911401502041	ST391T LED30/830 PSU-E WB TW	3000 K	>80	83,78 lm/W	3100 lm
911401502141	ST391T LED20/940 PSU-E MB TW	4000 K	>90	78,43 lm/W	2000 lm
911401502241	ST391T LED30/830 PSU-E NB TW	3000 K	>80	83,78 lm/W	3100 lm
911401502341	ST391T LED30/840 PSU-E MB TW	4000 K	>80	83,78 lm/W	3100 lm
911401502441	ST391T LED30/930 PSU-E NB TW	3000 K	>90	83,78 lm/W	3100 lm
911401502541	ST391T LED30/940 PSU-E MB TW	4000 K	>90	83,78 lm/W	3100 lm
911401502641	ST391T LED30/940 PSU-E NB TW	4000 K	>90	83,78 lm/W	3100 lm
911401502741	ST391T LED30/930 PSU-E WB TW	3000 K	>90	83,78 lm/W	3100 lm
911401502841	ST391T LED20/940 PSU-E NB TW	4000 K	>90	78,43 lm/W	2000 lm
911401502941	ST391T LED30/930 PSU-E MB TW	3000 K	>90	83,78 lm/W	3100 lm
911401503041	ST391T LED20/930 PSU-E WB TW	3000 K	>90	78,43 lm/W	2000 lm
911401503141	ST391T LED20/930 PSU-E MB TW	3000 K	>90	78,43 lm/W	2000 lm
911401503241	ST391T LED30/940 PSU-E WB TW	4000 K	>90	83,78 lm/W	3100 lm
911401503341	ST391T LED20/930 PSU-E NB TW	3000 K	>90	78,43 lm/W	2000 lm
911401503441	ST391T LED20/840 PSU-E MB TW	4000 K	>80	78,43 lm/W	2000 lm
911401503541	ST391T LED20/840 PSU-E WB TW	4000 K	>80	78,43 lm/W	2000 lm
911401503641	ST391T LED20/840 PSU-E NB TW	4000 K	>80	78,43 lm/W	2000 lm
911401503741	ST391T LED20/830 PSU-E WB TW	3000 K	>80	78,43 lm/W	2000 lm
911401503841	ST391T LED20/830 PSU-E MB TW	3000 K	>80	78,43 lm/W	2000 lm
911401503941	ST391T LED20/830 PSU-E NB TW	3000 K	>80	78,43 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Índice de reproducción de cromática	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminico inicial
911401508641	ST391T LED10/830 PSU-E MB TW	3000 K	>80	86,96 lm/W	1000 lm
911401508941	ST391T LED10/830 PSU-E NB TW	3000 K	>80	86,96 lm/W	1000 lm
911401509041	ST391T LED10/840 PSU-E NB TW	4000 K	>80	86,96 lm/W	1000 lm
911401509141	ST391T LED10/840 PSU-E MB TW	4000 K	>80	86,96 lm/W	1000 lm
911401509241	ST391T LED10/830 PSU-E WB TW	3000 K	>80	86,96 lm/W	1000 lm
911401509341	ST391T LED10/930 PSU-E NB TW	3000 K	>90	86,96 lm/W	1000 lm
911401509441	ST391T LED10/840 PSU-E WB TW	4000 K	>80	86,96 lm/W	1000 lm
911401509541	ST391T LED10/930 PSU-E MB TW	3000 K	>90	86,96 lm/W	1000 lm
911401509641	ST391T LED10/940 PSU-E WB TW	4000 K	>90	86,96 lm/W	1000 lm
911401509741	ST391T LED10/940 PSU-E NB TW	4000 K	>90	86,96 lm/W	1000 lm
911401509841	ST391T LED10/940 PSU-E MB TW	4000 K	>90	86,96 lm/W	1000 lm
911401509941	ST391T LED10/930 PSU-E WB TW	3000 K	>90	86,96 lm/W	1000 lm
911401567131	RS391B LED10/930 PSU-E WB TW	3000 K	>90	83,33 lm/W	1000 lm
911401571131	RS391B LED10/830 PSU-E WB TW	3000 K	>80	83,33 lm/W	1000 lm
911401571431	RS391B LED10/840 PSU-E WB TW	4000 K	>80	83,33 lm/W	1000 lm
911401571731	RS391B LED20/830 PSU-E WB TW	3000 K	>80	76,92 lm/W	2000 lm
911401572131	RS391B LED20/840 PSU-E WB TW	4000 K	>80	76,92 lm/W	2000 lm
911401568331	GD391B 2XLED20/930 PSU-E WB TW	3000 K	>90	76,92 lm/W	4000 lm
911401569431	GD391B 1XLED20/830 PSU-E WB TW	3000 K	>80	76,92 lm/W	2000 lm
911401843597	ST391T LED35/840 PSU-E MB 1C WH	4000 K	>80	76,09 lm/W	3500 lm

Información general (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial	Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
911401501641	ST391T LED30/840 PSU-E WB TW	37 W	911401502141	ST391T LED20/940 PSU-E MB TW	25.5 W
911401501741	ST391T LED30/840 PSU-E NB TW	37 W	911401502241	ST391T LED30/830 PSU-E NB TW	37 W
911401501841	ST391T LED30/830 PSU-E MB TW	37 W	911401502341	ST391T LED30/840 PSU-E MB TW	37 W
911401501941	ST391T LED20/940 PSU-E WB TW	25.5 W	911401502441	ST391T LED30/930 PSU-E NB TW	37 W
911401502041	ST391T LED30/830 PSU-E WB TW	37 W	911401502541	ST391T LED30/940 PSU-E MB TW	37 W

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
911401502641	ST391T LED30/940 PSU-E NB TW	37 W
911401502741	ST391T LED30/930 PSU-E WB TW	37 W
911401502841	ST391T LED20/940 PSU-E NB TW	25.5 W
911401502941	ST391T LED30/930 PSU-E MB TW	37 W
911401503041	ST391T LED20/930 PSU-E WB TW	25.5 W
911401503141	ST391T LED20/930 PSU-E MB TW	25.5 W
911401503241	ST391T LED30/940 PSU-E WB TW	37 W
911401503341	ST391T LED20/930 PSU-E NB TW	25.5 W
911401503441	ST391T LED20/840 PSU-E MB TW	25.5 W
911401503541	ST391T LED20/840 PSU-E WB TW	25.5 W
911401503641	ST391T LED20/840 PSU-E NB TW	25.5 W
911401503741	ST391T LED20/830 PSU-E WB TW	25.5 W
911401503841	ST391T LED20/830 PSU-E MB TW	25.5 W
911401503941	ST391T LED20/830 PSU-E NB TW	25.5 W
911401508641	ST391T LED10/830 PSU-E MB TW	11.5 W
911401508941	ST391T LED10/830 PSU-E NB TW	11.5 W
911401509041	ST391T LED10/840 PSU-E NB TW	11.5 W

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
911401509141	ST391T LED10/840 PSU-E MB TW	11.5 W
911401509241	ST391T LED10/830 PSU-E WB TW	11.5 W
911401509341	ST391T LED10/930 PSU-E NB TW	11.5 W
911401509441	ST391T LED10/840 PSU-E WB TW	11.5 W
911401509541	ST391T LED10/930 PSU-E MB TW	11.5 W
911401509641	ST391T LED10/940 PSU-E WB TW	11.5 W
911401509741	ST391T LED10/940 PSU-E NB TW	11.5 W
911401509841	ST391T LED10/940 PSU-E MB TW	11.5 W
911401509941	ST391T LED10/930 PSU-E WB TW	11.5 W
911401567131	RS391B LED10/930 PSU-E WB TW	12 W
911401571131	RS391B LED10/830 PSU-E WB TW	12 W
911401571431	RS391B LED10/840 PSU-E WB TW	12 W
911401571731	RS391B LED20/830 PSU-E WB TW	26 W
911401572131	RS391B LED20/840 PSU-E WB TW	26 W
911401568331	GD391B 2XLED20/930 PSU-E WB TW	52 W
911401569431	GD391B 1XLED20/830 PSU-E WB TW	26 W
911401843597	ST391T LED35/840 PSU-E MB 1C WH	46 W

