

Stylowe i typowe dla biura oświetlenie oferujące nowe możliwości

TrueLevel, wersja podwieszana

Oprawy oświetleniowe nie powinny dostarczać wyłącznie światła. Idealne biurowe oświetlenie musi być oszczędne i gotowe do osiągania dodatkowych korzyści. Musi posiadać możliwości współpracy ze sterownikami oświetlenia oraz z systemami. Ponadto, powinno ono uzupełniać wewnętrzny wygląd przestrzeni biurowej. Philips TrueLevel spełnia te wszystkie wymagania i nie tylko! Doskonała technologia oświetlenia biurowego Philips True Line, jak również jego wysoka wydajność, optymalizacja do zastosowań w przestrzeni biurowej oraz kompatybilność z systemami sterowania sprawiają, że jest to idealny wybór dla pomieszczeń biurowych. Ponadto stylowe, minimalistyczne oraz przejrzyste wzornictwo uzupełnia wewnętrzną architekturę i na swój sposób może stanowić element wzornictwa.

Korzyści

- Typowa dla biura wysoka jakość oświetlenia
- Nowe możliwości w przestrzeni biurowej
- Modny wygląd podkreślający architekturę wnętrza

Cechy

- Równomierne oświetlenie bez widocznych przerw. Ponadczasowy i prosty kształt.
- Przystosowane do współpracy z systemami sterowania oświetleniem
- Proste, minimalistyczne wzornictwo

Zastosowanie

- Budynki biurowe
- Pomieszczenia edukacyjne

TrueLevel, wersja podwieszana

Specyfikacje

Temperatura otoczenia	+10 do +40°C
Kąt rozsyłu źródła światła	- °
Kolor wiodący oprawy oświetleniowej	BK, biały, sl
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h (w procentach)	0.01 %
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Moc znamionowa	20 W, 31.5 W, 32.5 W, 33.5 W, 38.5 W, 46.5 W, 47.5 W, 55.5 W, 57 W

Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	128, 130, 135, 139, 142, 144, 145, 149 lm/W
Znamionowy strumień świetlny	2900 lm, 4300 lm, 4700 lm, 5000 lm, 6600 lm, 7700 lm
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie wejściowe	220-240 V
Prąd rozruchowy (A)	19 A
Barwa źródła światła	940 barwa biała neutralna
Materiał	Obudowa: stal

Wersje



TrueLevel - LED Module, system flux 2900 lm



TrueLevel - LED Module, system flux 4300 lm



TrueLevel - LED Module, system flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system flux 4700 lm

TrueLevel, wersja podwieszana

Więcej o produkcie



TrueLevel_Suspended-SP542P-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_ACL-1DPP.TIF

TrueLevel, wersja podwieszana

Więcej o produkcie



TrueLevel_Suspended-SP542P_ACL-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_ACL-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_ACL-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_ACL-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_ACL-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_ACL-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_BK-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_BK-3DPP.TIF

TrueLevel, wersja podwieszana

Więcej o produkcie



TrueLevel_Suspended-SP542P_BK-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_BK-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_BK-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_BK-5DPP.TIF


TrueLevel_Suspended-SP542P_BK-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_SI-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_SI-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_SI-2DPP.TIF

TrueLevel, wersja podwieszana

Więcej o produkcie



TrueLevel_Suspended-SP542P_SI-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_SI-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_SI-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP542P_SI-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP544P_9003-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP544P_9003-5DPP.TIF

TrueLevel_Surface Mounted-SM544C_9003-1DPP.TIF




TrueLevel_Suspended-SP544P_9003-3DPP.TIF

TrueLevel, wersja podwieszana

Więcej o produkcie



TrueLevel_Suspended-SP544P_9003-7DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM544C_9003-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-SP544P_9003-1DPP.TIF

TrueLevel_Suspended-SP544P_9003-4DPP.TIF





TrueLevel_Suspended-SP544P_9003-6DPP.TIF

TrueLevel, wersja podwieszana

-	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,01 %
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Maksymalny poziom ściemnienia	1%
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Odporność na udary mech.	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP40
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Informacje ogólne	
Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie palności	F
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Typ optyki	brak
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	≥90
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Rodzina produktów	Oznaczenie UL
96302600	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 WH	-	LED47S	SP542P	brak
96303300	SP542P LED77S/940 PSD SMT L1480 WH	-	LED77S	SP542P	brak
96304000	SP542P LED66S/940 PSD SMT L1480 WH	-	LED66S	SP542P	brak
96561700	SP544P LED43S/940 PSD SMT L1480 WH	- °	LED43S	SP544P	-
96563100	SP544P LED50S/940 PSD SMT L1480 WH	- °	LED50S	SP544P	-
96564800	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 SI	- °	LED47S	SP542P	-
96565500	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 BK	- °	LED47S	SP542P	-
96657700	SP542P LED29S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	- °	LED29S	SP542P	-
96658400	SP542P LED47S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	- °	LED47S	SP542P	-
96659100	SP542P LED66S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	- °	LED66S	SP542P	-
96660700	SP542P LED77S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	- °	LED77S	SP542P	-

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	Znamionowy strumień świetlny	Moc znamionowa
96302600	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 WH	149 lm/W	4700 lm	31.5 W
96303300	SP542P LED77S/940 PSD SMT L1480 WH	139 lm/W	7700 lm	55.5 W

Order Code	Full Product Name	Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	Znamionowy strumień świetlny	Moc znamionowa
96304000	SP542P LED66S/940 PSD SMT L1480 WH	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
96561700	SP544P LED43S/940 PSD SMT L1480 WH	128 lm/W	4300 lm	33.5 W

TrueLevel, wersja podwieszana

Order Code	Full Product Name	Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	Znamionowy strumień świetlny	Moc znamionowa
96563100	SP544P LED50S/940 PSD SMT L1480 WH	130 lm/W	5000 lm	38.5 W
96564800	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 SI	149 lm/W	4700 lm	31.5 W
96565500	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 BK	149 lm/W	4700 lm	31.5 W
96657700	SP542P LED29S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	145 lm/W	2900 lm	20 W

Order Code	Full Product Name	Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	Znamionowy strumień świetlny	Moc znamionowa
96658400	SP542P LED47S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	144 lm/W	4700 lm	32.5 W
96659100	SP542P LED66S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	139 lm/W	6600 lm	47.5 W
96660700	SP542P LED77S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	135 lm/W	7700 lm	57 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor
96302600	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003
96303300	SP542P LED77S/940 PSD SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003
96304000	SP542P LED66S/940 PSD SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003
96561700	SP544P LED43S/940 PSD SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003
96563100	SP544P LED50S/940 PSD SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003
96564800	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 SI	SI

Order Code	Full Product Name	Kolor
96565500	SP542P LED47S/940 PSD SMT L1480 BK	BK
96657700	SP542P LED29S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003
96658400	SP542P LED47S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003
96659100	SP542P LED66S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003
96660700	SP542P LED77S/940 PSD ACL SMT L1480 WH	Biały, RAL 9003

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.