



Stylowe i typowe dla biura oświetlenie oferujące nowe możliwości

TrueLevel do montażu na powierzchni

Oprawy oświetleniowe nie powinny dostarczać wyłącznie światła. Idealne biurowe oświetlenie musi być oszczędne i gotowe do osiągnięcia dodatkowych korzyści. Musi posiadać możliwości współpracy ze sterownikami oświetlenia oraz z systemami. Ponadto, powinno ono uzupełniać wewnętrzny wygląd przestrzeni biurowej. Philips TrueLevel spełnia te wszystkie wymagania i nie tylko! Doskonała technologia oświetlenia biurowego Philips True Line, jak również jego wysoka wydajność, optymalizacja do zastosowań w przestrzeni biurowej oraz kompatybilność z systemami sterowania sprawiają, że jest to idealny wybór dla pomieszczeń biurowych. Ponadto stylowe, minimalistyczne oraz przejrzyste wzornictwo uzupełnia wewnętrzną architekturę i na swój sposób może stanowić element wzornictwa.

Korzyści

- Typowa dla biura wysoka jakość oświetlenia
- Nowe możliwości w przestrzeni biurowej
- Modny wygląd podkreślający architekturę wnętrza

Cechy

- Równomierne oświetlenie bez widocznych przerw. Ponadczasowy i prosty kształt.
- Przystosowane do współpracy z systemami sterowania oświetleniem
- Proste, minimalistyczne wzornictwo

Zastosowanie

- Budynki biurowe
- Pomieszczenia edukacyjne

TrueLevel do montażu na powierzchni

Specyfikacje

Kąt rozsyłu źródła światła	- °
Kolor wiodący oprawy oświetleniowej	Biały
Złącze elektryczne	2 szybkozłączki 5-biegunowe (2 szybkozłączki 5-biegunowe)
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h (w procentach)	0.01 %
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Moc znamionowa	20.5 W, 26 W, 28 W, 40.5 W

Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	119, 123, 151, 153 lm/W
Znamionowy strumień świetlny	3100 lm, 4300 lm, 5000 lm
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie wejściowe	220-240 V
Prąd rozruchowy (A)	19 A
Barwa źródła światła	940 barwa biała neutralna
Materiał	Obudowa: stal

Wersje

TrueLevel - LED Module, system
flux 3100 lm



Więcej o produkcie

TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-6DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-1DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-2DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-3DPP.TIF



TrueLevel do montażu na powierzchni

Więcej o produkcie



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-7DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM544C_9003-7DPP.TIF

TrueLevel do montażu na powierzchni

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Maksymalny poziom ściemnienia	1%
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Zatwierdzenie i Aplikacja

Odporność na udary mech.	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP40

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje ogólne

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PM
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie palności	F
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Typ optyki	brak

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	≥90
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Mechanika i korpus

Kolor	Biały, RAL 9003
-------	-----------------

-

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
96299900	SM540C LED43S/940 PSD PIP L1480 WH	0,01 %
96301900	SM540C LED31S/940 PSD PIP L1480 WH	0,01 %
96560000	SM541C LED31S/940 PSD PIP L1480 WH	-
96562400	SM544C LED50S/940 PSD PIP L1480 WH	-

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Rodzina produktów
96299900	SM540C LED43S/940 PSD PIP L1480 WH	-	LED43S	SM540C
96301900	SM540C LED31S/940 PSD PIP L1480 WH	-	LED31S	SM540C

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Rodzina produktów
96560000	SM541C LED31S/940 PSD PIP L1480 WH	- °	-	SM541C
96562400	SM544C LED50S/940 PSD PIP L1480 WH	- °	-	SM544C

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

TrueLevel do montażu na powierzchni

Order	Full	Początkowa	Początkowa	Znamionowy	
Code	Product	chromatyczność	świełtna	strumień	Moc
	Name		oprawy LED	świełtny	znamionowa
96299900	SM540C	0,38 ; 0,38	153 lm/W	4300 lm	28 W
	LED43S/9				
	40 PSD				
	PIP L1480				
	WH				
96301900	SM540C	0,38 ; 0,38	151 lm/W	3100 lm	20.5 W
	LED31S/94				
	0 PSD PIP				
	L1480 WH				

Order	Full	Początkowa	Początkowa	Znamionowy	
Code	Product	chromatyczność	świełtna	strumień	Moc
	Name		oprawy LED	świełtny	znamionowa
96560000	SM541C	(0.38, 0.38)	119 lm/W	3100 lm	26 W
	LED31S/94	SDCM <3			
	0 PSD PIP				
	L1480 WH				
96562400	SM544C	(0.38, 0.38)	123 lm/W	5000 lm	40.5 W
	LED50S/9	SDCM <3			
	40 PSD				
	PIP L1480				
	WH				

