



Oświetlenie akcentowe do zastosowań zewnętrznych

UniPoint

Nasze oprawy UniPoint pozwalają zapewnić zarówno oświetlenie ogólne, jak i akcentujące, same pozostając niewidoczne. Taka konstrukcja może służyć do zmiany charakteru otoczenia za pomocą subtelnych lub dramatycznych efektów kontrastowych. Oprawy UniPoint zapewniają również wyjątkową energooszczędność, wysoką jakość kolorów oraz miniaturyzację. Gwarantujemy wyjątkową niezawodność oraz wysoki poziom odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne i wandalizm.

Korzyści

- Bardzo małe wymiary, stylowe wzornictwo
- Gwarantowana jakość marki PHILIPS
- Łatwa instalacja


Cechy

- Wysoka jakość
- Szeroki wybór barw światła i kątów rozsyłu
- Obudowa z odlewane aluminium
- IP66
- IK06
- Jakość i niezawodność w zgodności ze wszystkimi przepisami

Zastosowanie

- Budynki
- Pomniki
- Kolumny
- Filary

Rysunki techniczne



Informacje ogólne

Znak CE	-
W zestawie sterownik	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Typ klosza	Klosz szklany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>75
Strumień Świetlny	595 lm
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	10 W
-----------------	------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Ciemnoszary
---------------	-------------

Certyfikaty i zastosowania

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu		Skorelowana	
		światła oprawy	Barwa źródła światła	Temperatura Barwowa (Nom)	Typ optyki na zewnątrz
01710862	BGP312 5LED 3000K MB	25°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	Średni kąt rozsyłu światła 25°
01710882	BGP312 5LED 4000K NB	10°	840 neutralna biel	4000 K	Wąski kąt rozsyłu światła 10°

