


最經濟的全窗式照明解決方案，發揮出一致性的燈光品質

SmartBright Direct Panel

專為替代傳統照明的高效能 LED 辦公室照明解決方案，以最經濟實惠的 LED 燈板，發揮舒適出色的一致性燈光照明

优点

- 較傳統 TLD 解決方案節省 50% 的電力
- 隨物賦形的融入天花板結構
- 用途廣泛
- 最經濟的全窗式照明解決方案

特点

- 高效能，90lm/W
- 設計簡約，隨物賦形的融入天花板結構
- 與多數天花板配置相容
- 最佳性價比

应用

- 開放式辦公室
- 隔間辦公室
- 公共區域
- 會議室

SmartBright Direct Panel

Versions



適用條件	
環境溫度範圍	-10 to +35 °C
最高調光等級	Not applicable
應用	
機械衝擊保護規範	IK02
防水防塵規範 (IP)	IP20
控制調光	
可調光	否
運作和電氣	
輸入電壓	110-240 V
基本資訊	
CE 標誌	-
保護等級 IEC	CLI (I)
光學護蓋/鏡頭類型	Polystyrene bowl/ cover prismatic
內附驅動器	是
灼熱絲測試	650/30
光源可更換	否
裝置部件數量	1
光學裝置類型	WB
初始性能	
初始色度	(0.43, 0.40) SDCM>5
初始顯色指數	>80
光通量容限	+/-10%
機械和殼體	
色彩	WH

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始 LED 燈具效率	初始光通量	初始輸入功率
911401850597	RC092V LED36S/840 PSU W60L60 TW	4000 K	94.74 lm/W	3600 lm	38 W
911401850697	RC092V LED36S/865 PSU W60L60 TW	6500 K	94.74 lm/W	3600 lm	38 W
911401850797	RC092V LED36S/840 PSU W30L120 TW	4000 K	94.74 lm/W	3600 lm	38 W
911401850897	RC092V LED36S/865 PSU W30L120 TW	6500 K	94.74 lm/W	3600 lm	38 W
911401850997	RC092V LED26S/840 PSU W60L60 TW	4000 K	92.86 lm/W	2600 lm	28 W
911401851097	RC092V LED26S/865 PSU W60L60 TW	6500 K	92.86 lm/W	2600 lm	28 W
911401851197	RC092V LED26S/840 PSU W30L120 TW	4000 K	92.86 lm/W	2600 lm	28 W
911401851297	RC092V LED26S/865 PSU W30L120 TW	6500 K	92.86 lm/W	2600 lm	28 W



© 2019 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。

www.lighting.philips.com
2019, 一月 15 - 要更改的数据主题