



# Βελτίωση του πρατηρίου καυσίμων σας με έξυπνο φωτισμό

## Mini 300 LED gen3

Τα φωτιστικά Philips Mini 300 LED gen3, με το συνδυασμό τέλειας σχεδίασης και τελευταίας τεχνολογίας LED για υψηλή απόδοση φωτισμού, μπορούν να μετατρέψουν το πρατήριο καυσίμων σας σε ένα αξιοθέατο με επωνυμία και βοηθούν τους επισκέπτες να το προσεγγίσουν εύκολα χάρη στην οπτική άνεση. Τα Mini 300 LED gen3, τα υπερσύγχρονα φωτιστικά LED με έξυπνο σύστημα ελέγχου μέσω αισθητήρα κίνησης για φωτισμό ανάλογα με τις ανάγκες σας, ανεβάζουν την εξοικονόμηση ενέργειας σε νέα επίπεδα χάρη στη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού, αλλά, παράλληλα, διασφαλίζουν επαρκή φωτισμό για προσανατολισμό και ασφάλεια. Οι επιλογές του φωτισμού μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας κατά την αρχική εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Ο προαιρετικός συνδυασμός Master-Slave με ενσωματωμένο αισθητήρα παρουσίας και φωτός δεν χρειάζεται εξωτερικό αισθητήρα και ένα Master Mini 300 LED gen3 μπορεί να ελέγξει μέχρι και 6 βασικά φωτιστικά. Αυτό όχι μόνο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επένδυσή σας, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. Το φωτιστικό Mini 300 LED gen3 είναι τόσο ελαφρύ ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς κόπο από ένα άτομο. Οι ρυθμίσεις φωτισμού μπορούν να αλλάξουν από το επίπεδο του εδάφους χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet ως τηλεχειριστήριο, εξαλείφοντας την ανάγκη για εργασία σε ύψος. Με τη δωρεάν εφαρμογή Mini 300 LED, μπορείτε να διαβάσετε ακόμα και την κατάσταση του φωτιστικού ενώ στέκεστε στο πάτωμα. Τα φωτιστικά Mini 300 LED gen3 αποτελούν μια πρωτοποριακή εξέλιξη καθώς διατίθενται σε χωνευτή έκδοση, έκδοση για τοποθέτηση σε επιφάνειες και έκδοση προβολέα, οι οποίες είναι κατάλληλες για τοποθέτηση κάτω από την καλύπτρα, ενώ η λύση αντικατάστασης μειώνει το κόστος της εγκατάστασης.

## Mini 300 LED gen3

### Οφέλη

- Τέλεια ποιότητα φωτισμού με επιλογή αποκλειστικών οπτικών δεσμών που πληροί όλες τις απαιτήσεις διαφορετικών διαμορφώσεων πρατηρίων καυσίμων
- Ελαχιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας με προσαρμόσιμα ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου και χρονοταξινομητή
- Εύκολη εγκατάσταση και δυνατότητες ρύθμισης ασύρματου ελέγχου με smartphone και tablet
- Εξαιρετικά απλό και ελαφρύ για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, αλλά και για πλήρη αντικατάσταση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις


### Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά αποδοτική πλατφόρμα LED της Philips με μεγάλη διάρκεια ζωής, για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένο κόστος συντήρησης
- Σύστημα ελέγχου SMART με ενσωματωμένη μονάδα αισθητήρα κίνησης και χρονοταξινομητή, για προγραμματισμένη ρύθμιση της έντασης του φωτός σε διαφορετικά επίπεδα
- Σύστημα ελέγχου BASIC+ μόνο με εργοστασιακά ρυθμισμένο αισθητήρα κίνησης, για αυτόματη ρύθμιση της έντασης του φωτός σε περιορισμένο επίπεδο
- Αποκλειστική εφαρμογή με εύχρηστη διασύνδεση χρήστη για smartphone και tablet

### Εφαρμογή

- Πρατήρια βενζίνης

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



### Λεπτομέρειες για το προϊόν



Mini300\_gen3-  
BBP333\_360\_360-DPP.TIF



Mini300\_gen3-BBP333\_470\_470-  
DPP.TIF

## Mini 300 LED gen3

### Λεπτομέρειες για το προϊόν



Mini300\_gen3-BBP333\_560\_410-DPP.TIF



Mini300\_gen3-BBP333\_RM\_with\_accessory\_kit-DPP.TIF



Mini300\_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300\_gen3-BBP333-with\_accessory\_kit-DPP.TIF



Mini300\_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

| Γενικές πληροφορίες                        |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Σήμανση CE                                 | Ναι                                                                |
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης         | Ναι                                                                |
| Σήμανση ευφλεκτότητας                      | Για τοποθέτηση σε<br>εύφλεκτες<br>επιφάνειες                       |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός                 | Ναι                                                                |
| Αριθμός οργάνων                            | 1 μονάδα                                                           |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού            |                                                                    |
| Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού         | 113°                                                               |
| Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος        | Πολυανθρακικό<br>μπολ/κάλυμμα,<br>επίπεδο                          |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)          | 70                                                                 |
| Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου  | Περιστρεφόμενο<br>συμμετρικό μεσαίας<br>δέσμης, χρώματος<br>πετρώλ |
| Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | -                                                                  |
| Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | -                                                                  |
| Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω    | 0                                                                  |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης  |                                                                    |
| Με ρύθμιση έντασης                         | Όχι                                                                |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα          |                                                                    |
| Χρώμα περιβλήματος                         | Λευκό                                                              |
| Έγκριση και Εφαρμογή                       |                                                                    |
| Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις     | IK08                                                               |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές          | IP66                                                               |
| Surge Protection (Common/Differential)     | Πρότυπο επίπεδο<br>προστασίας από<br>υπέρταση Philips              |
| Προϋποθέσεις εφαρμογής                     |                                                                    |
| Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης           | 10%                                                                |

Γενικές πληροφορίες

| Order Code | Full Product Name       | Κωδικός σειράς λαμπτήρων | Κωδικός ονομασίας σειράς |
|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 99746800   | BBP333 LED159/757 I PRM | LED159                   | BBP333                   |
| 99747500   | BBP333 LED128/757 I PRM | LED128                   | BBP333                   |
| 99748200   | BBP333 LED81/757 I PRM  | LED81                    | BBP333                   |
| 99752900   | BBP333 LED159/740 I PRM | LED159                   | BBP333                   |
| 99754300   | BBP333 LED81/740 I PRM  | LED81                    | BBP333                   |
| 99758100   | BGP333 LED159/757 I PRM | LED159                   | BGP333                   |
| 99764200   | BGP333 LED159/740 I PRM | LED159                   | BGP333                   |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

|            |                         |                      | Συσχετισμένη<br>θερμοκρασία<br>χρώματος - CCT |             |            |                         |                       | Συσχετισμένη<br>θερμοκρασία<br>χρώματος - CCT |             |
|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Order Code | Full Product Name       | Χρώμα πηγής<br>φωτός | (ονομαστική)                                  | Φωτεινή ροή | Order Code | Full Product Name       | Χρώμα πηγής<br>φωτός  | (ονομαστική)                                  | Φωτεινή ροή |
| 99746800   | BBP333 LED159/757 I PRM | 757 Ψυχρό λευκό      | 5700 K                                        | 14.240 lm   | 99748200   | BBP333 LED81/757 I PRM  | 757 Ψυχρό λευκό       | 5700 K                                        | 7.380 lm    |
| 99747500   | BBP333 LED128/757 I PRM | 757 Ψυχρό λευκό      | 5700 K                                        | 11.570 lm   | 99752900   | BBP333 LED159/740 I PRM | 740 Ουδέτερο<br>λευκό | 4000 K                                        | 14.240 lm   |

## Mini 300 LED gen3

| Order Code | Full Product Name          | Χρώμα πηγής           | Συσχετισμένη<br>θερμοκρασία<br>χρώματος - CCT<br>(ονομαστική) | Φωτεινή ροή |
|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|            |                            | φωτός                 |                                                               |             |
| 99754300   | BBP333 LED81/740 I<br>PRM  | 740 Ουδέτερο<br>Λευκό | 4000 K                                                        | 7.380 lm    |
| 99758100   | BCP333 LED159/757 I<br>PRM | 757 Ψυχρό Λευκό       | 5700 K                                                        | 14.400 lm   |

| Order Code | Full Product Name          | Χρώμα πηγής           | Συσχετισμένη<br>θερμοκρασία<br>χρώματος - CCT<br>(ονομαστική) | Φωτεινή ροή |
|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|            |                            | φωτός                 |                                                               |             |
| 99764200   | BCP333 LED159/740<br>I PRM | 740 Ουδέτερο<br>Λευκό | 4000 K                                                        | 14.400 lm   |

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name       | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 99746800   | BBP333 LED159/757 I PRM | 90 W                 |
| 99747500   | BBP333 LED128/757 I PRM | 74 W                 |
| 99748200   | BBP333 LED81/757 I PRM  | 48 W                 |
| 99752900   | BBP333 LED159/740 I PRM | 90 W                 |

| Order Code | Full Product Name       | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 99754300   | BBP333 LED81/740 I PRM  | 48 W                 |
| 99758100   | BCP333 LED159/757 I PRM | 91 W                 |
| 99764200   | BCP333 LED159/740 I PRM | 91 W                 |

