



Tu LEDspot GU10 cotidiana

Dicroica LED GU10 Essential

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación
- Vida útil de hasta 15 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones




- Aplicaciones del hogar

Dicroica LED GU10 Essential

Versions



Plano de dimensiones





Product	D	C
LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF	50 mm	53 mm
LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1BC	50 mm	54 mm
LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 1PF/6	50 mm	53 mm
LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	50 mm	54 mm

Product	D	C
LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	50,5 mm	54,5 mm
LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	50,5 mm	54,5 mm

Product	D	C
LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	50 mm	54 mm
LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	50 mm	54 mm
LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D 2P	50 mm	54 mm
LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	50 mm	54 mm
LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	50 mm	54 mm
LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D 2P	50 mm	54 mm

Dicroica LED GU10 Essential

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	50 mm	54 mm
LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	111 mm	65 mm

Mecánicos y de carcasa

Hora de inicio (nom.) 0,5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo GU10

Ciclo de conmutación 50000

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 80

LLmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001266461	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 1PF/6	Solo con reguladores de intensidad específicos
929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	Solo con reguladores de intensidad específicos
929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	No
929001970871	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	No
929001970972	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D 2P	No
929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	No
929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	No
929002350381	LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	No
929002350481	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	No
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	No

Mecánicos y de carcasa

Dicroica LED GU10 Essential

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Voltaje (nom.)	Equivalente de potencia	Potencia (nominal)
929001266461	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 1PF/6	60 Hz	120 V	50 W	6 W
929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	50 a 60 Hz	120 V	50 W	6 W
929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	50 a 60 Hz	100-240 V	50 W	5 W
929001970871	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	50 a 60 Hz	100-240 V	50 W	5 W
929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	50 a 60 Hz	100-240 V	50 W	5 W
929001970972	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	50 a 60 Hz	100-240 V	50 W	5 W

100-240V 36D 2P					
929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	50 a 60 Hz	100-240 V	50 W	5 W
929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	50 a 60 Hz	100-240 V	50 W	5 W
929002350381	LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	50 a 60 Hz	100-240 V	50 W	4 W
929002350481	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	50 a 60 Hz	100-240 V	50 W	4 W
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	50 a 60 Hz	220-240 V	70 W	12 W

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (nom.)
929001266461	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 1PF/6	15000 h
929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	15000 h
929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	15000 h
929001970871	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	15000 h
929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	15000 h
929001970972	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D 2P	15000 h

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (nom.)
929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	15000 h
929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	15000 h
929002350381	LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	25000 h
929002350481	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	25000 h
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	25000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Intensidad luminosa (nom.)
929001266461	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 1PF/6	35 °	830	3000 K	400 lm	600 cd
929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	35 °	865	6500 K	400 lm	600 cd
929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	36 °	827	2700 K	350 lm	600 cd
929001970871	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	36 °	827	2700 K	350 lm	600 cd
929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	36 °	865	6500 K	350 lm	600 cd
929001970972	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D 2P	36 °	865	6500 K	350 lm	600 cd
929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	36 °	865	6500 K	350 lm	600 cd
929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	36 °	827	2700 K	350 lm	600 cd
929002350381	LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	36 °	827	2700 K	350 lm	540 cd
929002350481	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	36 °	865	6500 K	350 lm	540 cd
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	30 °	827	2700 K	1000 lm	3500 cd

Datos técnicos de la luz

Dicroica LED GU10 Essential

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
929001266461	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 1PF/6	PAR16
929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	PAR16
929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	PAR16
929001970871	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	PAR16
929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	PAR16
929001970972	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D 2P	PAR16

Temperatura



Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001266461	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 1PF/6	85 °C
929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	65 °C
929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	75 °C
929001970871	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	75 °C
929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	75 °C
929001970972	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D 2P	75 °C

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	PAR16
929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	PAR16
929002350381	LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	PAR16
929002350481	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	PAR16
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	AR111


Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	75 °C
929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	75 °C
929002350381	LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	70 °C
929002350481	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	70 °C
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	70 °C

Aprobación y aplicación


Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
929001266461	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 1PF/6	-
929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	-
929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	-
929001970871	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	- kWh
929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	-
929001970972	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D 2P	- kWh
929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	-
929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	-
929002350381	LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	- kWh
929002350481	LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 36D ND	- kWh
929002499612	LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND	-




Dicroica LED GU10 Essential




Accent Diagrams




LEDspots 6W PAR16 GU10 830 35D




LEDspots ESS K 5W PAR16 G10 827 36D



LEDSpot T20 GU10




LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D




LEDspots LATAM1 12W AR111 GU10 827 30D-LA2


Beam Diagrams



LEDspots 6W PAR16 GU10 830 35D




LEDspots ESS K 5W PAR16 G10 827 36D




LEDSpot T20 GU10

Dicroica LED GU10 Essential

Beam Diagrams



LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D



LEDspots LATAM1 12W AR111 GU10 827 30D-LBP

