



Tu lámpara LED cotidiana

Lámparas LED Essential

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Vida útil de hasta 10 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar



Lámparas LED Essential

Versions



LEDbulb ECC A60 E27 FR 1

Plano de dimensiones



Product	D	C
ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	107 mm

Product	D	C
ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	60 mm	120 mm
ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	120 mm

Lámparas LED Essential

Información general	
Tapa-base	E27
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	12.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Código de color	Flujo luminoso
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	3000 K	930	1.300 lm
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	6500 K	965	1.400 lm
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	6500 K	965	700 lm



Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	14 W	100 W
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	14 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	7,5 W	65 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929003483292	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	105 °C
929003483392	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	105 °C
929003482792	ESS LEDBulb 7.5W E27 6500K HV 1PF/20 AR	95 °C



Lámparas LED Essential

