



Excelente custo benefício ideal para lojas e escritórios.

GreenSpace G5

GreenSpace Geração 5 é uma nova linha de downlight que combina eficácia e conforto, sendo compatível em diferentes aplicações.

Benefícios

- Eficiência energética
- Design compacto
- Iluminação inteligente

Características

- Alta eficiência ótica
- Formato compacto
- Compatível com DALI/DALI-VLC

Aplicação

- Escritórios
- Shopping center
- Hotel
- Varejo etc.

Versions



GreenSpace Gen5 DN39XB D100 WH









GreenSpace Gen5 DN39XB D150 WH




GreenSpace Gen5 DN39XB D200 ALU

Desenho dimensional



Desenho dimensional



Informações gerais	
Marca CE	Marca CE
Driver incluído	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Dados técnicos de luz	
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo transparente com tampa branca
Color rendering index (CRI)	>80
Tipo de ótica	Alto brilho e alta refletância
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Preto e branco
Aprovação e aplicação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,12 %
Vida útil média L80B50	43.000 hora(s)
Vida útil média L90B50	20.000 hora(s)

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo de foco da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	72 °	3000 K	104 lm/W	570 lm
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	60 °	3000 K	111 lm/W	1.050 lm
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	60 °	4000 K	116 lm/W	1.100 lm
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	60 °	6500 K	116 lm/W	1.100 lm
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	60 °	3000 K	91 lm/W	1.050 lm
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	60 °	4000 K	96 lm/W	1.100 lm
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	85 °	4000 K	96 lm/W	1.100 lm
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	60 °	3000 K	111 lm/W	2.100 lm
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	92 °	3000 K	111 lm/W	2.100 lm
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	92 °	3000 K	102 lm/W	2.100 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	5,5 W	911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	9,5 W
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	9,5 W	911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	9,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	11,5 W
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	11,5 W
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	11,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	19 W
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	19 W
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	20,5 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	Não
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	Não
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	Não
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	Não
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	Sim
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	Sim
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	Não
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	Não
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	Sim

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	Não se aplica
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	Não se aplica
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	Não se aplica
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	Não se aplica
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	-

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	-
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	-
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	Não se aplica
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	Não se aplica
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	-

