



Atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni światłem

OptiSpace

OptiSpace to kreatywne rozwiązanie pozwalające na tworzenie bardziej atrakcyjnej dla obywateli przestrzeni w miastach. Różne opcje sterowania umożliwiają ograniczenie zużycia energii i zminimalizowanie całkowitych kosztów posiadania. Świetne zoptymalizowane opcje rozsyłu światła pozwalają na maksymalne zwiększenie odstępów między oprawami zmniejszając liczbę koniecznych do zamontowania punktów świetlnych. Model OptiSpace jest dostępny w różnych kolorach dopasowanych do różnej stylistyki: ciemnoszary Philips Ultra Dark Gray jest kolorem standardowym, a pozostałe są dostępne za zamówienie.

Korzyści

- Dyskretna konstrukcja, doskonale komponująca się z nowoczesnymi przestrzeniami w centrach miast
- Niski całkowity koszt użytkowania
- Pełna zgodność z najważniejszymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami w Europie

Cechy

- Możliwość szerokiego rozmieszczenia, do 20 metrów
- Strumień świetlny do 4300 lm
- Stopień ochrony IP66 i IK10
- Opcje temperatury barwowej ciepłej bieli (WW) i neutralnej bieli (NW)
- Wybór optyki asymetrycznej i symetrycznej
- Dodatkowe akcesoria mocujące części naziemnej

Zastosowanie

- Parki
- Ścieżki piesze i rowerowe
- Parkingi i tereny wokół budynków

Wersje



OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Rysunki techniczne

Rysunki techniczne

Więcej o produkcie

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



Więcej o produkcie

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF



Informacje ogólne

Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wymienne źródło światła	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Rodzina produktów	BCB500

Dane techniczne oświetlenia

Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Typ klosza	Poliwęglanowy klosz i błyszcząca optyka wysoko-refleksyjna
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>70
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Sprawność świetlna w górę	0

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Czarny
---------------	--------

Certyfikaty i zastosowania

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10
Kod stopnia ochrony	IP66
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 6 kV i trybu wspólnego 6 kV

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,5 %
--	-------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu	Strumień Świetlny	Typ optyki na zewnątrz
		światła oprawy		
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Symetryczny
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Asymetryczny

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

