



Skapar attraktiva innerstadslandskap

OptiSpace

OptiSpace är en kreativ pollarlösning som gör att du kan bygga en mer attraktiv och invånarvänlig innerstadsmiljö genom att förhindra vertikaliserings av stadsmiljön. OptiSpace ger allt detta och mer, samtidigt som lösningen ger en attraktiv total ägandekostnad för din investering. Tack vare olika styrningsalternativ kan du minska energiförbrukningen och den totala ägandekostnaden ytterligare och de utmärkta och optimerade ljusfördelningsalternativen gör att du kan maximera avståndet mellan pollarna och därmed minimera antalet ljuspunkter som behövs installeras. För att stödja olika designlösningar finns OptiSpace även i olika färger: Philips Ultra Dark Grey är standardfärgen och andra färger kan beställas.

Fördelar

- Diskret design som smälter in i moderna innerstadsmiljöer
- Attraktiv total ägandekostnad (TCO)
- Överensstämmer med nationella och internationella standarder i Europa

Funktioner

- Möjliggör upp till 20 meters avstånd mellan stolparna
- Ljusflöde på upp till 4 300 lm
- IP66- och IK10-klassificeringar
- Varmvitt (VV) eller neutralvitt (NV) som färgtemperaturalternativ
- Välj mellan asymmetrisk och symmetrisk optik
- Markstyckestillbehör

Användning

- Gator och torg
- Gångvägar och cykelbanor
- Husfasader och parkeringsplatser

Versions



OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Måttskiss

Måttskiss

Produktinformation

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



Produktinformation



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	BCB500
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkåpa och glansig högreflekterande optik
Färgåtergivningsindex	>70
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Svart
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 6 kV differentiallyäge och 6 kV vanligt läge
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens	Optiktyp	
		Ljusstrålefördelning	Ljusflöde	utomhus
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Symmetrisk (S)

Order Code	Full Product Name	Armaturens	Optiktyp	
		Ljusstrålefördelning	Ljusflöde	utomhus
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Asymmetrisk vänster

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

