

FlexBlend - udløser potentialet for LED-belysning i kontorområder

FlexBlend, indbygget

I moderne virksomheder er der et ønske om energieffektiv og bæredygtig belysning af høj kvalitet, der sikrer optimale arbejdsforhold. FlexBlend er designet efter disse krav, og det behagelige, blændfri lys, gør det muligt at optimere bygningens belysning i overensstemmelse med retningslinjerne for kontorbelysning (OC/UGR<19). Desuden er FlexBlend nem at installere i forskellige lofttyper og kontorområder, såsom mødelokaler og kontorlandskaber. Flexblend sikrer en kort tilbagebetalingstid, og for yderligere besparelser kan Flexblend tilkobles Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne. Desuden kan FlexBlend tilsluttes det intelligente lysstyringssystem Interact Office, der gør det muligt for medarbejderne at tilpasse belysningen den enkelte arbejdsopgave samt indsamle værdifulde data om brugen.

Fordele

- Kontorbelysning af høj kvalitet
- Mulighed for 3 forskellige typer optik
- Kort tilbagebetalingstid
- Alsidig anvendelse
- Kan anvendes med: Actilume, SpaceWise og Interact Office

FlexBlend, indbygget

Funktioner

- Overholder retningslinjerne for kontorbelysning (OC/UGR<19)
- Ensartet belysning
- Findes i forskellige størrelser
- Forskellige monteringsmuligheder
- Indbyggede sensorer
- Kan tilkobles Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne
- Kan tilsluttes Interact Office

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Undervisningslokaler
- Sundhedspleje
- Banker

Versions



FlexBlend RC340B W30L120 U4



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 PCS VPC



FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC

Målskitse



Oplysninger om produktet



Generelle oplysninger	
CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Produktseriekode	RC340B
Lysteknisk	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥90
Optiktype	Bred stråle
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	1%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Glødetrådtest	Indbygget lysstyringssystem
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	-
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	-
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	-

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3000 K	93,5 lm/W	3.600 lm
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	3000 K	136 lm/W	3.600 lm
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
		(nom.)	(nom.)	
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	38,5 W
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	26,5 W
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	37 W
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	25,5 W
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	30 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Ja
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Ja
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Ja
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Ja
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP54
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	IP54

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.43, 0.39
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.43, 0.39
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.38, 0.37
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.38, 0.37
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	0.38, 0.37

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
		(nom.)	(nom.)	
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Ja
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nej
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Ja
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nej

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	-
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	-
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	-

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Velegnet til tilfældigt skift
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Nej
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Nej
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Nej
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Nej
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	Nej

Order Code	Full Product Name	Velegnet til tilfældigt skift
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Ja
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Ja
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Ja
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Ja

