

For en optimal kombinasjon av verdi og ytelse

MASTER Value Dekorative LED-pærer

Den nye kolleksjonen av MASTER Value Dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle for dekorative belysningsprosjekter, de tilbyr en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en minimalistisk lysopplevelse. Med svært lang levetid, opptil 90 % energisparing, ingen flimring og umiddelbar full lysstyrke, kan du nyte mykt og jevnt fordelt lys. Og takket være de dimmebare LED-pærene kan du skru den opp eller ned etter humøret ditt. Så du kan skape en innbydende harmoni i rommet ditt med dekorative LED-lamper som skinner med trendy og stilig sjarm.

Fordeler

- Sparer rundt 90 % energi sammenlignet med konvensjonelle dekorative lamper
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

Funksjoner


- Perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Meget god lyskvalitet med god fargegjengivelse (CRI>80)
- Laget for å ses, både tendt og slukket
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Boligområder
- Hotell- og restaurantnæringen

MASTER Value Dekorative LED-pærer

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W



LEDbulb E27 A60 5.5W





Bulb G95 230V 5W-25W 250lm
2000K E27 D



LEDbulb E27 T32 5.5W

Målskisse




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	96 mm	143 mm

MASTER Value Dekorative LED-pærer

Målskisse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

MASTER Value Dekorative LED-pærer

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom)	1800 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	818
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse	250 lm

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	4 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Effekten som tilsvarer	25 W

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Ravfarget
------------------	-----------

Godkjenning og bruksområde



Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
--------------------------	-------

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	35 °C
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	35 °C
38548100	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	38 °C
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	35 °C

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
38548100	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	G93
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32



MASTER Value Dekorative LED-pærer

